

## HP 2 ADP2


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | 端子エンドプレートおよび隔壁, ページュ, 高さ: 59.5 mm, 幅: 3 mm, V-2, PA 66 |
| 注文番号       | <a href="#">0485660000</a>                             |
| 種別         | HP 2 ADP2  |
| GTIN (EAN) | 4008190181697  |
| 数量         | 20 items   |

## HP 2 ADP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 70.2 mm | 奥行き (インチ) | 2.7638 inch |
| 高さ   | 59.5 mm | 高さ (インチ)  | 2.3425 inch |
| 幅    | 3 mm    | 幅 (インチ)   | 0.1181 inch |
| 正味重量 | 4.65 g  |           |             |

## 温度

|           |                |           |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度      | -25 °C...55 °C | 周囲温度      | -50 °C...55 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C         | 連続動作温度、最大 | 100 °C         |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## システム仕様

|       |              |
|-------|--------------|
| バージョン | エンドおよび中間プレート |
|-------|--------------|

## 全般

|         |      |
|---------|------|
| 設置アドバイス | 直接実装 |
|---------|------|

## 寸法

|           |         |
|-----------|---------|
| 取り付けオフセット | 12.5 mm |
|-----------|---------|

## 材料データ

|             |       |   |      |
|-------------|-------|---|------|
| 基本材質        | PA 66 | 色 | ベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-2   |   |      |

## 追加の技術データ

|      |    |         |      |
|------|----|---------|------|
| 嵌合仕様 | はい | 設置アドバイス | 直接実装 |
|------|----|---------|------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

**HP 2 ADP2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

