


## SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているため、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

## 一般注文データ

バージョン	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 6 mm, 銅
注文番号	<a href="#">0571300000</a>
種別	SSCH 6X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190015039
数量	1 M

## SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	6 mm	奥行き (インチ)	0.2362 inch
高さ	1000 mm	高さ (インチ)	39.37 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	320 g		

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 全般

設置アドバイス 直接実装 表面仕上 錫メッキ

## 材料データ

基本材質 銅 表面仕上 錫メッキ  
色 銀色

## 評価データ

公称電流 140 A

## 追加の技術データ

設置アドバイス 直接実装

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## バスバー接続



ワイドミュラーは、さまざまな種別のバスバーシステム対応タッピング端子を提供します。アプリケーションに応じて、ここでは、絶縁タップオフ端子と非絶縁タップオフ端子を区別できます。

## 一般注文データ

種別	ZB 4/6	バージョン
注文番号	<a href="#">0556700000</a>	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4008190188412	
数量	50 ST	
種別	ZB 4/6K BL	バージョン
注文番号	<a href="#">0565480000</a>	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4008190086831	
数量	50 ST	
種別	ZB 4/6K GE/GN	バージョン
注文番号	<a href="#">0565460000</a>	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4008190032609	
数量	50 ST	
種別	ZB 16/6	バージョン
注文番号	<a href="#">0556800000</a>	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4008190007751	
数量	50 ST	
種別	ZB 16/6K GE/GN	バージョン
注文番号	<a href="#">0569660000</a>	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4008190043681	
数量	50 ST	