


**SSCH 6X6X1000 CU/SN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているので、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

**一般注文データ**

バージョン	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 6 mm, 銅
注文番号	<a href="#">0571300000</a>
種別	SSCH 6X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190015039
数量	1 M

**SSCH 6X6X1000 CU/SN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	6 mm	奥行き (インチ)	0.2362 inch
高さ	1000 mm	高さ (インチ)	39.37 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	320 g		

**温度**

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**全般**

設置アドバイス	直接実装	表面仕上	錫メッキ
---------	------	------	------

**材料データ**

基本材質	銅	表面仕上	錫メッキ
色	銀色		

**評価データ**

公称電流	140 A
------	-------

**追加の技術データ**

設置アドバイス	直接実装
---------	------


**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

**SSCH 6X6X1000 CU/SN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****バスバー接続**

ワイドミュラーは、さまざまな種別のバスバーシステム対応タッピング端子を提供します。アプリケーションに応じて、ここでは、絶縁タップオフ端子と非絶縁タップオフ端子を区別できます。

**一般注文データ**

種別	ZB 4/6	バージョン
注文番号	<a href="#">0556700000</a>	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4008190188412	
数量	50 ST	
種別	ZB 4/6K BL	バージョン
注文番号	<a href="#">0565480000</a>	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4008190086831	
数量	50 ST	
種別	ZB 4/6K GE/GN	バージョン
注文番号	<a href="#">0565460000</a>	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4008190032609	
数量	50 ST	
種別	ZB 16/6	バージョン
注文番号	<a href="#">0556800000</a>	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4008190007751	
数量	50 ST	
種別	ZB 16/6K GE/GN	バージョン
注文番号	<a href="#">0569660000</a>	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4008190043681	
数量	50 ST	