

## EA-RING MS/M25 SC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグラントに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| バージョン      | EA (接地リング) , 接地リング, その他, M 25, 真鍮 |
| 注文番号       | <a href="#">0930710003</a>        |
| 種別         | EA-RING MS/M25 SC                 |
| GTIN (EAN) | 4032248976188                     |
| 数量         | 20 items                          |
| 配送ステータス    | 中止                                |
| 最終注文日      | 2024-08-31T00:00:00+02:00         |
| 代替製品       | <a href="#">EA-RING MS/M 25</a>   |

## EA-RING MS/M25 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |         |          |             |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ   | 60.2 mm | 高さ (インチ) | 2.3701 inch |
| 長さ   | 60.2 mm | 長さ (インチ) | 2.3701 inch |
| 正味重量 | 6.95 g  |          |             |

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3 |

## 一般的情報

|             |          |           |          |
|-------------|----------|-----------|----------|
| 外径          | 34.8 mm  | 厚さ        | 1.50 mm  |
| ケーブルグランド    | M 25     | 基本材質      | 真鍮       |
| 外付スレッド      | M 25     | 内径 D2     | 6.90 mm  |
| ギャップ、内部寸法 B | 36.50 mm | 幅、外側の寸法 C | 12.80 mm |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002317    | ETIM 9.0    | EC002317    |
| ETIM 10.0   | EC002317    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

**EA-RING MS/M25 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

