



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

#### 一般注文データ

バージョン	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, インサート
注文番号	<a href="#">1170120000</a>
種別	SAI-M23-SE-19
GTIN (EAN)	4032248962068
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-12-31T00:00:00+01:00

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E344862

## 寸法と重量

正味重量	3 g
------	-----

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ


極数	19	コーディング	なし
接続方式	クリンプ接続	ハウジング主要材質	熱可塑性ポリアミドPA 6、PBT
公称電圧	100 V	プラグイン回数	> 1000
汚染度	3	定格電流	1 mm接点= 8 A, 1.5 mm接点= 10 A
接点形状 (オス/メス)	オス型	Coding possibilities for M23 signal inserts	H コード化, N コード化, S コード化, X コード化, Y コード化

## 分類


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

図面

ピン固定




寸法図



Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19		
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3	
Contact-ø	mm		2	2	1	2	1	1	1	1,5



## SAI-M23-SE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 1 mm




M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	バージョン
注文番号	<a href="#">1170140000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962235	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	バージョン
注文番号	<a href="#">1170150000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248961108	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1170170000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962310	
数量	50 ST	

## 1.5 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1170220000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
GTIN (EAN)	4032248962204	
数量	50 ST	

## SAI-M23-SE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ... M23 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## 一般注文データ

種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	バージョン
注文番号	<a href="#">1203960000</a>	信号接点对応加圧ツール, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 ST	

## 標準筐体



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAI-M23-GS-11/17	バージョン
注文番号	<a href="#">1299390000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4050118097191	
数量	1 ST	
種別	SAI-M23-GS-7/12	バージョン
注文番号	<a href="#">1995840000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248926121	
数量	1 ST	
種別	SAI-M23-GSW-S-7/12	バージョン
注文番号	<a href="#">1169920000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248961986	
数量	1 ST	
種別	SAI-M23-KS-7/12	バージョン
注文番号	<a href="#">1169900000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248961948	
数量	1 ST	
種別	SAIL-M23-KSW-7/12	バージョン
注文番号	<a href="#">1169930000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 空エンクロージャ
GTIN (EAN)	4032248961993	
数量	1 ST	

## SAI-M23-SE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	SAIE-M23-S-EM	バージョン
注文番号	<a href="#">1169970000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エ
GTIN (EAN)	4032248961979	ンクロージャ
数量	1 ST	
種別	SAIE-M23S-S-EM-M20	バージョン
注文番号	<a href="#">1373440000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エ
GTIN (EAN)	4050118175028	ンクロージャ
数量	1 ST	
種別	SAIE-M23-S-HW	バージョン
注文番号	<a href="#">1169990000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エ
GTIN (EAN)	4032248962051	ンクロージャ
数量	1 ST	
種別	SAIE-M23-S-RM	バージョン
注文番号	<a href="#">1169950000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エ
GTIN (EAN)	4032248961092	ンクロージャ
数量	1 ST	
種別	SAIE-M23-S-VW	バージョン
注文番号	<a href="#">1169940000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エ
GTIN (EAN)	4032248962013	ンクロージャ
数量	1 ST	
種別	SAIE-M23-S-W	バージョン
注文番号	<a href="#">1169980000</a>	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エ
GTIN (EAN)	4032248961962	ンクロージャ
数量	1 ST	