

TS 35 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FieldPower® ボックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。
ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | Field Power®ターミナルレール、スチール、亜鉛メッキ, 54 mm, ベース部対応 |
| 注文番号 | 1170690000 |
| 種別 | TS 35 PT6 |
| GTIN (EAN) | 4032248962532 |
| 数量 | 10 items |

TS 35 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 7.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.2953 inch |
| 高さ | 35 mm | 高さ (インチ) | 1.378 inch |
| 幅 | 54 mm | 幅 (インチ) | 2.126 inch |
| 正味重量 | 24.3 g | | |

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -40 °C...85 °C |
|------|------|----------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|--------|------------|---------------|--------|
| 基本材質 | スチール、亜鉛メッキ | 色 | 銀色、黒色 |
| 取り付け方式 | 接続されている | 取り付け位置、取り付け通知 | ベース部対応 |
| バージョン | スロットなし | | |

一般仕様

| | | | |
|------|------------|---|-------|
| 基本材質 | スチール、亜鉛メッキ | 色 | 銀色、黒色 |
|------|------------|---|-------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS 35 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

