

HDC KIT HE-P 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC(ヘビーデューティーコネクタ)キットは、完全なプラグインコネクタを組み立てるための標準キットです。HDC キットは通常、オス型インサート、メス側インサート、プラグハウジング、隔壁ハウジング、およびケーブルランドから構成されます。

ワイドミュラーは、測定基準または PG ケーブル入力スレッドを備えた標準コネクタの組み合わせを提供します。

プッシュイン接続は、直接接続の直接插入方式です。組立済導体は、ツールを必要とせずに、導体接続に直接挿入できます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | RockStar® HDCキット-HDCコネクタ、キット、彼は、設置サイズ: 6, 極: 16, PUSH IN, 500 V, 16 A, ダイカストアルミニウム, M 25 |
| 注文番号 | 1027690000 |
| 種別 | HDC KIT HE-P 16.120 M |
| GTIN (EAN) | 4032248770847 |
| 数量 | 1 items |

HDC KIT HE-P 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

正味重量 635 g

温度

制限温度 -40 °C ... 100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aeee076

バージョン

| | |
|--------------|--------------|
| ケーブル取り入れ口サイズ | M 25 |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 1 |
| ロックシステム設計 | 下側のサイドロックランプ |
| シーリング | NBR |

| | |
|--------------|---------|
| 上部ケーブル取り入れ口数 | 0 |
| 接続方式 | PUSH IN |
| 設置サイズ | 6 |

一般データ

| | |
|-----------|-------------|
| ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム |
| 保護度合い | IP65 |
| EMC ハウジング | いいえ |

| | |
|----------|---------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 |
| シリーズ | 彼は |
| ロック素子の材質 | ステンレススチール、防錆性 |

バージョン

| | |
|---------|-------------------|
| 接続方式 | PUSH IN |
| 導体断面、最大 | 4 mm ² |
| 表面仕上 | 粉体塗装 |

| | |
|---------|---------------------|
| 設置サイズ | 6 |
| 導体断面、最小 | 0.5 mm ² |
| 基本材質 | ダイカストアルミニウム |

一般データ

| | |
|---------------------|-------------|
| 極数 | 16 |
| 設置サイズ | 6 |
| 基本材質 | ダイカストアルミニウム |
| 定格電圧 (DIN EN 61984) | 500 V |

| | |
|---------------------|------|
| 接続種別 PE | ねじ接続 |
| ケーブルグランド | M 25 |
| シリーズ | 彼は |
| 定格電流 (DIN EN 61984) | 16 A |

HDC KIT HE-P 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

HDC KIT HE-P 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**HDC COS**

インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別 | HDC COS 16 | バージョン |
| 注文番号 | 1431000000 | HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系 |
| GTIN (EAN) | 4008190052706 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC COS 24 | バージョン |
| 注文番号 | 1430900000 | HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系 |
| GTIN (EAN) | 4008190077228 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC COS 32 | バージョン |
| 注文番号 | 1430800000 | HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系 |
| GTIN (EAN) | 4008190176181 | |
| 数量 | 1 ST | |

SPB

インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | SPB-M 3 | バージョン |
| 注文番号 | 1203600000 | HDCコネクタ, アクセサリ, ロックボルト |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| 数量 | 100 ST | |