

## WSD 2.5/SCAN WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



コンポーネントプラグは、電子コンポーネントを接続断  
路端子台に統合するために使用されます。電子コンポー  
ネントのはんだ付け後、プラグを接続断端子台の断  
路箇所に組み込むことで、断端子台を電子コンポー  
ネント内蔵型のモジュラー端子台に変更します。

## 一般注文データ

バージョン	コンポーネントプラグ (端子), プラグイン接続, 接 続されている, ダークベージュ
注文番号	<a href="#">1058760000</a>
種別	WSD 2.5/SCAN WTR2.5
GTIN (EAN)	4008190028398
数量	25 items

## WSD 2.5/SCAN WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合  
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)  
証明書番号 (UR) E60693

## 寸法と重量

深さ	29.58 mm	奥行き (インチ)	1.1646 inch
高さ	38.4 mm	高さ (インチ)	1.5118 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
正味重量	3.68 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...75 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## CSA評価データ

証明書番号 (CSA) 154685-1152890

## UL評価データ

証明書番号 (UR) E60693

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方向 上部 接続方式 プラグイン接続

## システム仕様

バージョン ダイオードモジュール エンドカバープレートの要求 いいえ  
レベル数 1 PE 接続 いいえ

## 材料データ

基本材質 Wemid 色 ダークベージュ  
UL 94 可燃性等級 V-0

## 追加の技術データ

固定形式 接続されている 爆発試験バージョン いいえ  
取り付け方式 接続されている

**WSD 2.5/SCAN WTR2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-05
ECLASS 15.0	27-25-03-05		

## WSD 2.5/SCAN WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805490000</a>	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805520000</a>	アクセサリ, マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	