

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配 線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

バージョン	信号接点対応加圧ツール, 4インデントクリンプ
注文番号	<u>1203960000</u>
種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 2
GTIN (EAN)	4050118000764
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	175 mm	長さ (インチ)	6.8898 inch
正味重量	478 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

技術データ

バージョン 機械式、交換可能なイン サートなし

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	2.5 mm ²	フェルール断面積、最小.	0.14 mm ²
クリンプタイプ/プロファイル	4インデントクリンプ		

接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大. AWG	AWG 13	
導体横断面、最小. AWG	AWG 28			

分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

2 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に 注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	バージョン
注文番号	1170250000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962211	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	バージョン
種別 注文番号	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5 1170260000	パージョン Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact

1.5 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に 注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1	パージョン
注文番号	1170220000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962204	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-1.556-1.0	バージョン
注文番号	1170240000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962150	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-1.51456	バージョン
注文番号	<u>1170230000</u>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962129	
数量	50 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

1 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に 注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	バージョン
注文番号	1170170000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962310	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	バージョン
注文番号	<u>1170150000</u>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248961108	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	バージョン
注文番号	1170140000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962235	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	バージョン
注文番号	1170210000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962174	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	バージョン
注文番号	<u>1170180000</u>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962075	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	バージョン
注文番号	1995860000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248926152	
数量	50 ST	