

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







HDC (ヘビーデューティーコネクタ) キットは、完全なプラグインコネクタを組み立てるための標準キットです。 HDC キットは通常、オス型インサート、メス側インサート、プラグハウジング、隔壁ハウジング、およびケーブルグランドから構成されます。

ワイドミュラーは、測定基準または PG ケーブル入力スレッドを備えた標準コネクタの組み合わせを提供します。

プッシュイン接続は、直接接続の直接挿入方式です。組立済導体は、ツールを必要とせずに、導体接続に直接挿入できます。

#### 一般注文データ

•	RockStar® HDCキット-HDCコネクタ, キット, 彼は, 設置サイズ: 4, 極: 10, PUSH IN, 500 V, 16 A, ダイ カストアルミニウム, M 25
注文番号	<u>1061740000</u>
種別	HDC KIT HE-P 10.111 M
GTIN (EAN)	4032248816422
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 446.16 g

### 温度

制限温度 -40 °C ... 100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	6c
場合)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 25	接続方式	PUSH IN
- 設置サイズ	4	色(RAL)	RAL 7035
BG	4		

### 一般データ

ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
保護度合い	IP65 (電源接続時)	シリーズ	彼は
ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆		
	件		

### バージョン

接続方式	PUSH IN	設置サイズ	4
導体断面、最大	4 mm²		0.5 mm <sup>2</sup>
表面仕上	粉体塗装		ダイキャストアルミニウム
BG	4		

### 一般データ

極数	10	接続種別 PE	ねじ接続
設置サイズ	4	ケーブルグランド	M 25
基本材質	ダイキャストアルミニウム	シリーズ	
定格電圧 (DIN EN 61984)	500 V	定格電流 (DIN EN 61984)	16 A
BG	4		

#### 分類

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943

カタログステータス / 図面 2





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### **HDC COS**



インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

#### 一般注文データ

種別	HDC COS 16	パージョン
注文番号	<u>1431000000</u>	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190052706	
数量	1 ST	
種別	HDC COS 24	バージョン
注文番号	1430900000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190077228	
数量	1 ST	
種別	HDC COS 32	バージョン
注文番号	1430800000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190176181	
数量	1 ST	

#### **SPB**



インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

#### 一般注文データ

種別	SPB-M 3	バージョン
注文番号	<u>1203600000</u>	HDCコネクタ, アクセサリ, ロックボルト
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	

作成日 06.11.2025 05:49:15 MEZ

カタログステータス / 図面 4