

CC 15/60 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

MultiCard フォーマットの ClipCard デバイスマーカーは、電気設備やスイッチギアシステムのラベル付けに使用され、刻印に代わる魅力的な代替手段となります。実証済の MultiCard 形式採用で、PrintJet CONNECT または MCPプロッタでのラベリングが可能です。

- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 総合固定
- キャリア (ネジ固定可能またはケーブルストラップ付属)
- タグレール (自己接着型またはネジ固定)
- または自己接着型タグ

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------------------|
| バージョン | ClipCard, デバイスマーカー, 15 x 60 mm, グレー |
| 注文番号 | 1072650000 |
| 種別 | CC 15/60 K MC NE GR |
| GTIN (EAN) | 4032248829064 |
| 数量 | 40 items |

CC 15/60 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 1.2 mm | 奥行き (インチ) | 0.0472 inch |
| 高さ | 15 mm | 高さ (インチ) | 0.5906 inch |
| 幅 | 60 mm | 幅 (インチ) | 2.3622 inch |
| 正味重量 | 2.9 g | | |

温度

動作温度範囲 -40...60 °C

環境製品コンプライアンス

| | | | |
|----------------|-------------------------|------------------|--|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | | |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート | 0.020 kg CO2 eq. | |

一般データ

| | | | |
|------------------|---|-----------|--|
| 接着剤 | 両面テープ | | |
| 抵抗コード準拠の素材色 | 8 | | |
| バージョン | 自己接着型 | | |
| 幅 | 60 mm | | |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | | |
| 動作温度範囲、最大 | 60 °C | | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | | |
| 色 | グレー | | |
| ハロゲン | いいえ | | |
| 基本材質 | ポリアミド66 | | |
| 印刷文字 | 非搭載 | | |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム | MultiCard | |
| 推奨業種 | 機械 | | |
| 互換性を有するプリンター | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 MultiCard = Device markers | | |
| 動作温度範囲 | -40...60 °C | | |

装置マーカース

ハロゲン いいえ

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

図面



CC 15/60 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | ETO CC 15/60 TRANSPAR. | バージョン |
| 注文番号 | 1880840000 | ClipCard, アクセサリ, 15 x 60 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4032248481217 | |
| 数量 | 10 ST | |