

WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | アクセサリ, レールサポート, 金属 |
| 注文番号 | 1079900000 |
| 種別 | WSH 4 MT |
| GTIN (EAN) | 4008190379254 |
| 数量 | 10 items |

WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

幅 13.5 mm 幅 (インチ) 0.5315 inch
正味重量 36.9 g

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C
連続動作温度、最大 85 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン マウントレール用

全般

極数 1 設置アドバイス 直接実装

寸法

ピッチ (mm) (P) 8.00 mm

材料データ

基本材質 金属 色 グレー
UL 94 可燃性等級 None

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み 設置アドバイス 直接実装
爆発試験バージョン いいえ 取り付け方式 ねじ込み

分類

ETIM 8.0 EC001166 ETIM 9.0 EC001166
ETIM 10.0 EC001166 ECLASS 14.0 27-40-06-07
ECLASS 15.0 27-40-06-07

WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

バスバー



バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているため、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|-----------------------------|--|
| 種別 | SA 3.00X10.00X1000 CUZLN... | バージョン |
| 注文番号 | 0259800000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 真鍮 |
| GTIN (EAN) | 4008190049300 | |
| 数量 | 1 M | |
| 種別 | SSCH 10X3X1000 CU/SN | バージョン |
| 注文番号 | 0348900000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | |
| 数量 | 25 M | |
| 種別 | SSCH 15X6X1000 CU/SN | バージョン |
| 注文番号 | 0357400000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 6 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190169572 | |
| 数量 | 1 M | |
| 種別 | SSCH 10X3X1000 ST/ZN | バージョン |
| 注文番号 | 0438000000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, スチール |
| GTIN (EAN) | 4008190080938 | |
| 数量 | 25 M | |
| 種別 | SSCH 6X6X1000 CU/SN | バージョン |
| 注文番号 | 0571300000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 6 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190015039 | |
| 数量 | 1 M | |
| 種別 | SSCH 7.3X1.2X1000 | バージョン |
| 注文番号 | 1071200000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 1.2 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190279172 | |
| 数量 | 1 M | |

スペーサー



3種の長さ展開の取り付けレールまたは DIN レールと、エンクロージャーの後壁との間の距離間隔を広げるステンレススチール製スペーサー。

WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SP M6 15 MSZN | バージョン |
| 注文番号 | 3896100000 | Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 15 mm, 基本材質: スチール, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | |
| 数量 | 2 ST | |
| 種別 | SP M6 20 MSZN | バージョン |
| 注文番号 | 3896200000 | Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: スチール, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | |
| 数量 | 2 ST | |
| 種別 | SP M6 30 MSZN | バージョン |
| 注文番号 | 3896300000 | Klippon EB (Essential Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 30 mm, 基本材質: スチール, 銀色 |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | |
| 数量 | 2 ST | |

バスバー



バスバーはさまざまな材質で、関連アクセサリも付属しているため、最小の設置スペースでケーブルを接続できます。アプリケーションに応じて、電位を収集、分布、損失させることができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | NSCH 1M | バージョン |
| 注文番号 | 0280200000 | バスバー (端子), ナチュラル, 高さ: 15 mm, 深さ: 2 mm, 銅 |
| GTIN (EAN) | 4008190012953 | |
| 数量 | 10 M | |
| 種別 | ESCH 1 M | バージョン |
| 注文番号 | 0280300000 | バスバー (端子), 銀色, 高さ: 12 mm, 深さ: 2 mm, スチール |
| GTIN (EAN) | 4008190143053 | |
| 数量 | 10 M | |