

**DOHA KTB A6 S2 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

統合、拡張、個別調整 - すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

**ドキュメントホルダー**

: エンクロージャー内のドキュメントを適切に保持するためのドキュメントホルダー

**一般注文データ**

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), ドキュメントホルダー, リベット付き, 高さ: 110 mm, 幅: 130 mm, 深さ: 20 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4301, ステンレススチール 1.4301 (304), 鏡面研磨, 銀色
注文番号	<a href="#">1252780000</a>
種別	DOHA KTB A6 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045512
数量	1 items

**DOHA KTB A6 S2 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.7874 inch
高さ	110 mm	高さ (インチ)	4.3307 inch
幅	130 mm	幅 (インチ)	5.1181 inch
取付寸法 - 高さ	73 mm	正味重量	170 g

**温度****動作温度****環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**アクセサリに関する一般情報**

素材の厚み	1 mm	表面仕上	鏡面研磨
基本材質	ステンレススチール 1.4301, ステンレススチー ル 1.4301 (304)	取付寸法 - 高さ	73 mm

**一般な情報**

素材の厚み	1 mm	表面仕上	鏡面研磨
基本材質	ステンレススチール 1.4301, ステンレススチー ル 1.4301 (304)	エンクロージャ付属品	ラグの設置

**分類**

ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ETIM 10.0	EC000317	ECLASS 14.0	27-18-28-90
ECLASS 15.0	27-18-28-90		