HDC IP68 24B TOS 2M40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーをEMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

パージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, プラグハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	<u>1082950000</u>
種別	HDC IP68 24B TOS 2M40
GTIN (EAN)	4032248846429
数量	1 items

HDC IP68 24B TOS 2M40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

高さ	110.5 mm	高さ(インチ)	4.3504 inch
幅	58 mm	 幅(インチ)	2.2835 inch
正味重量	614.7 g		

温度

制限温度 -50 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし) REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません 耐薬品性 アセトン	
耐薬品性 物質 アセトン	
耐薬品性	
物質 ディーゼル油	
耐薬品性不安定	
物質 エチルアルコール	
耐薬品性	
物質 トランスミッション油	
耐薬品性	
物質 作動油	
耐薬品性条件付き耐性	
物質 石油ベンジン	
耐薬品性不安定	
物質	
耐薬品性条件付き耐性	
物質 高級ガソリン	
耐薬品性 不安定	
物質	
耐薬品性	
物質	
耐薬品性	
物質 オゾン	
耐薬品性	

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 40	上部 / 底部 / 蓋	上部
締付けトルク	6.5 Nm	上部ケーブル取り入れ口数	2
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	プラグハウジング
ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続	設計	標準
設置サイズ	8	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	クランプヨーク接続
内付スレッド	M 40	色(RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8	Moduplug®に最適	はい





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

一般データ			
締付けトルク	6.5 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	 保護度合い	IP66, IP68, IP69, 勘合状態
EMC ハウジング	はい	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆 性
寸法			
ケーブル導入口	スレッド付き	ハウジングの全長	191 mm
ハウジングBの高さ	110.5 mm		
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 24B TOS 2M40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ソケットレンチセット



アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全 硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に 研磨されています。

一般注文データ

種別 SK WSD-S 1,5-10,0 パージョン 注文番号 <u>9008850000</u> Mounting tool GTIN (EAN) 4032248266609

ネジ

数量

当社は、ヘビーデューティコネクタ取り付けスクリューなど、さまざまなアクセサリを提供しています。



1 ST

一般注文データ

種別 HDC IP68 SCREW SET パージョン 注文番号 2555340000 HDCコネクタ,アクセサリ,固定セット GTIN (EAN) 4050118571332 数量 10 ST