

## CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



## 回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 4mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Wクリンプ |
| 注文番号       | <a href="#">1270320000</a>                                      |
| 種別         | CTX CM 3.6 ZERT   |
| GTIN (EAN) | 4050118058611   |
| 数量         | 1 items   |

## CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |        |         |             |
|------|--------|---------|-------------|
| 幅    | 250 mm | 幅 (インチ) | 9.8425 inch |
| 正味重量 | 730 g  |         |             |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                                      |  |  |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| RoHS 対応状況  | 影響なし                                 |  |  |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |  |  |
| SCIP       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |  |  |

## 技術データ

|      |  |       |                  |
|------|--|-------|------------------|
| 項目説明 | HDおよびConCept M3コンタクトと同様のタイプ用の圧着工具 (4 ~ 10mm) | バージョン | 機械式、交換可能なインサートなし |
|------|--|-------|------------------|

## ツールデータクリンピング

|            |                    |                  |         |
|------------|--------------------|------------------|---------|
| フェール断面積、最大 | 10 mm <sup>2</sup> | クリンピングタイプ/プロファイル | Wクリンピング |
|------------|--------------------|------------------|---------|

## 接点の説明

|              |                   |             |                    |
|--------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 接点タイプ        | 回転した接点            | 導体直径、最大 AWG | AWG 8              |
| 導体横断面、最小 AWG | AWG 12            | クリンピング範囲、最大 | 10 mm <sup>2</sup> |
| クリンピング範囲、最小  | 4 mm <sup>2</sup> |             |                    |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

図面



## CTX CM 3.6 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



## 回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | ERTE ES CTX CM 3.6         | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1303960000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118102499              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |