

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









新型 RockStar® エンクロージャーは、海水に対する耐久性を有し、IP 68 および IP 69K に適合し、過酷な環境下での使用を想定して開発され、DIN EN 61373 cat に準拠した高い振動要件に対応するように設計されています。2 (ボギー)。このため、このハウジングシリーズは、トランスポートないしトラフィックエンジニアリング、電力工学、および非常に厳しい要件のアプリケーションでの、ヘビーデューティコネクタの障害やメンテナンスを伴わない操作に最適です。開発中に、エンクロージャーをEMC に対して非常に抵抗性の高いものにする対策も実施されました。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 6, 保護度合い: IP66, IP68, IP69, 勘合状態, , クランプヨークねじ 接続, 標準
注文番号	<u>1110910000</u>
種別	HDC IP68 16B FRAME M6
GTIN (EAN)	4032248886975
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	129 mm	奥行き (インチ)	5.0787 inch
高さ	14 mm	 高さ(インチ)	0.5512 inch
幅	58 mm	幅(インチ)	2.2835 inch
取付寸法 - 高さ	32 mm	取付寸法 – 幅	103 mm
正味重量	66 g	<u> </u>	

温度

制限温度 -50 ℃ ... 125 ℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況		準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれ	れていません			
耐薬品性	物質	アセトン			
	耐薬品性	耐性			
	物質	ディーゼル油			
	耐薬品性	不安定			
	物質	エチルアルコール			
	耐薬品性	耐性			
	物質	トランスミッション油			
	耐薬品性	条件付き耐性			
	物質	作動油			
	耐薬品性	条件付き耐性			
	物質	 石油ベンジン			
	耐薬品性	————————————————————— 不安定			
	物質	汗			
	耐薬品性	条件付き耐性			
	物質	高級ガソリン			
	耐薬品性	不安定			
	物質	水			
	耐薬品性	耐性			
	物質	紫外線			
	耐薬品性				
	物質	オゾン			
	耐薬品性	耐性			

バージョン

上部 / 底部 / 蓋	下部	ロックシステム設計	クランプヨークねじ接続
設計	標準	設置サイズ	6
	バルクヘッド(フィードス	色(RAL)	RAL 7001, RAL 9005
	ルー)		
BG	6	Moduplug®に最適	はい

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

<u>'</u>		
ダイカストアルミニウム	保護度合い	IP66, IP68, IP69, 勘合状態
はい		
<u>'</u>		
103 mm	ハウジングの全長	129 mm
14 mm		
EC000437	ETIM 7.0	EC000437
EC000437	ETIM 9.0	EC000437
EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
27-44-02-02		
	103 mm 14 mm 14 mm EC000437 EC000437 EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02	103 mm ハウジングの全長 14 mm EC000437 ETIM 7.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

