

IE-FPOZ2EE0010MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



組立済 IE ケーブル、光ファイバーパッチケーブル、POF、SC-RJ - SC-RJ、黒色

一般注文データ

バージョン	接続ライン, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, ポリエチレン, 10 m
注文番号	1273430100
種別	IE-FPOZ2EE0010MSJ0SJO-X
GTIN (EAN)	4050118063127
数量	1 items

IE-FPOZ2EE0010MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ	10 m	長さ (インチ)	393.7008 inch
正味重量	98 g		

温度

保管温度	動作温度	-20 °C...80 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

一般基準

コネクタ規格 IEC 61754-24

標準

コネクタ規格 IEC 61754-24

ケーブルの機械的特性と材料特性

引張強度	≤ 160 N	ハロゲン	いいえ
最小曲げ半径、繰返し	25 mm	最小曲げ半径 (1回のみ)	25 mm
曲げサイクル	10.000		

ケーブル構造

シース直径	2.2*4.5 mm	シースカラー	黒色
配線数	2	絶縁	PE
シース素材	ポリエチレン	ケーブル配置	ZIPCORD
コアの直径	980 μm		

プラグ

プラグ右	SC-RJ, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし	左プラグ	SC-RJ, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---	------	---

プラグ、右

プラグ右	SC-RJ, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---

IE-FPOZ2EE0010MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラグ、左

左プラグ	SC-RJ, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---

光ファイバ

ファイバーの種類	POF	減衰	650 nmで ≤ 160 dB/km
インサート喪失	≤ 1.0 dB	帯域幅	≥ 100 MHz*km (650 nm で動作)

分類

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

図面

詳細図面



V0 material



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マーカーを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。

利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が 16.0 mm² より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

一般注文データ

種別	VT SF 5/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	1689470001	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190872571	
数量	160 ST	
種別	VT SF 6/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	1730560001	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190954611	
数量	160 ST	