## **FZS 2/4 RT/80 SAKT4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 製品イメージ







端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

### 一般注文データ

バージョン	プラグ (端子), プラグイン接続, 2 mm², 接続数: 2, 極数: 1, 幅: 9 mm
注文番号	<u>1276300000</u>
種別	FZS 2/4 RT/80 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190026080
数量	20 items

カタログステータス / 図面 1

## **FZS 2/4 RT/80 SAKT4**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	100 mm	奥行き(インチ)	3.937 inch
高さ	9 mm	窓 (インチ)	0.3543 inch
<u> </u>	9 mm	幅(インチ)	0.3543 inch
直径	9 mm	正味重量	4.92 g
温度			
周囲温度	-5 °C40 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6al, 6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	5837f5db-79d4-4531-bf95	-fd2b6e115085	
クランプ用コンダクタ (定格接続	(i)		
接続方式	プラグイン接続	接続数	2
システム仕様			
バージョン	アダプタプラグ		
全般			
極数	1	設置アドバイス	直接実装
		WED T ALL	且这人化
寸法			
直径	9 mm		
材料データ			
色			
<u></u> 評価データ	<b>小</b> 占		
計画ノータ			
定格断面	2 mm <sup>2</sup>		
追加の技術データ			
固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
取り付け方式	接続されている	_	
分類			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848

作成日 01.12.2025 01:06:00 MEZ

カタログステータス / 図面 2



## **FZS 2/4 RT/80 SAKT4**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-11-92 27-14-11-92 27-14-11-92 27-25-03-90

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0
FCLASS 15.0	27-25-03-90	