

## CC 85/54 MC NE GR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MultiCard フォーマットの ClipCard デバイスマーカーは、電気設備やスイッチギアシステムのラベル付けに使用され、刻印に代わる魅力的な代替手段となります。実証済の MultiCard 形式採用で、PrintJet CONNECT または MCPプロッタでのラベリングが可能です。

- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 総合固定
- キャリア (ネジ固定可能またはケーブルストラップ付属)
- タグレール (自己接着型またはネジ固定)
- または自己接着型タグ

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ClipCard, デバイスマーカー, 54 x 85 mm,ホルダー LogimarkH, グレー |
| 注文番号       | <a href="#">1138420000</a>                         |
| 種別         | CC 85/54 MC NE GR                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248919864                                      |
| 数量         | 10 items   |

## CC 85/54 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.8 mm | 奥行き (インチ) | 0.0315 inch |
| 高さ   | 54 mm  | 高さ (インチ)  | 2.126 inch  |
| 幅    | 85 mm  | 幅 (インチ)   | 3.3464 inch |
| 正味重量 | 12 g   |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -40...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                   |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません     |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.040 kg CO2 eq. |

## 一般データ

|                 |   |
|-----------------|---|
| 抵抗コード準拠の素材色     | 8   |
| バージョン           | プラグ接続可能   |
| 幅               | 85 mm   |
| UL 94 可燃性等級     | V-2   |
| 動作温度範囲、最大       | 100 °C  |
| 動作温度範囲、最小       | -40 °C  |
| 色               | グレー   |
| ハロゲン            | いいえ   |
| 基本材質            | ポリアミド66   |
| 印刷文字            | 非搭載   |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard  |
| 推奨業種            | 機械  |
| 互換性を有するプリンター    | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 組み合わせごとのマーカー数   | 1 MultiCard = Device markers  |
| 動作温度範囲          | -40...100 °C  |
| 用途/製造元          | ホルダー LogimarkH  |

## 装置マーカー

ハロゲン いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

図面



## CC 85/54 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ



## 一般注文データ

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別         | CC-H 85/54 SW              | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1631640001</a> | ClipCard, アクセサリ, 90 x 58 mm, 黒色       |
| GTIN (EAN) | 4008190465254              |                                       |
| 数量         | 20 ST                      |                                       |
| 種別         | CC-H 85/54 GR              | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1631640002</a> | ClipCard, アクセサリ, 90 x 58 mm, グレー      |
| GTIN (EAN) | 4008190465261              |                                       |
| 数量         | 20 ST                      |                                       |
| 種別         | CC-H 85/54 BG              | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1631640003</a> | ClipCard, アクセサリ, 90 x 58 mm, ダークペーージュ |
| GTIN (EAN) | 4008190465292              |                                       |
| 数量         | 20 ST                      |                                       |
| 種別         | CC-HO 85/54 SW             | バージョン                                 |
| 注文番号       | <a href="#">1603290000</a> | ClipCard, アクセサリ, 90 x 58 mm, 黒色       |
| GTIN (EAN) | 4008190188306              |                                       |
| 数量         | 20 ST                      |                                       |