

## SAI-M23-KS-L-7/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure |
| 注文番号       | <a href="#">1170270000</a>                         |
| 種別         | SAI-M23-KS-L-7/17                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248962259                                      |
| 数量         | 1 items  |

## SAI-M23-KS-L-7/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ROHS                  | 適合                        |
| UL File Number Search | <a href="#">UL ウェブサイト</a> |
| 証明書番号 (UR)            | E344862                   |

## 寸法と重量

|      |      |
|------|------|
| 正味重量 | 82 g |
|------|------|

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |


## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

|           |        |            |               |
|-----------|--------|------------|---------------|
| ハウジング主要材質 | 亜鉛合金   | ケーブル直径、最大  | 17 mm         |
| ケーブル直径、最小 | 7 mm   | 保護度合い      | IP67, IP69K   |
| プラグイン回数   | > 1000 | 汚染度        | 3             |
| シールド接続    | はい     | ハウジングの温度範囲 | -40 ~ +125 °C |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003556    | ETIM 9.0    | EC003556    |
| ETIM 10.0   | EC003556    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-24 |             |             |

寸法図



## SAI-M23-KS-L-7/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 接点のないインサート



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SAI-M23-BE-L-4/4           | バージョン                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1995810000</a> | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248925674              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | SAI-M23-BE-L-6             | バージョン                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1170370000</a> | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962266              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | SAI-M23-SE-L-4/4           | バージョン                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1170380000</a> | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962518              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | SAI-M23-SE-L-6             | バージョン                                     |
| 注文番号       | <a href="#">1170350000</a> | Sensor/Actuator plug-in connector, Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248962303              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |