

BZT PRV8 SW 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | Pシリーズ, マーカーホルダー, 黒色, レベル数: 8, TS 35 x 7.5 |
| 注文番号 | 1173580000 |
| 種別 | BZT PRV8 SW 35X7.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248966110 |
| 数量 | 20 items |

BZT PRV8 SW 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 65.6 mm | 奥行き (インチ) | 2.5827 inch |
| 高さ | 120 mm | 高さ (インチ) | 4.7244 inch |
| 幅 | 10.2 mm | 幅 (インチ) | 0.4016 inch |
| 正味重量 | 26.5 g | | |

温度

| | | | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...80 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 125 °C |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システム仕様

| | | | |
|---------|-------------|------|---|
| バージョン | マウントレール用 | レベル数 | 8 |
| 取り付けレール | TS 35 x 7.5 | | |

全般

| | |
|---------|-------------|
| 取り付けレール | TS 35 x 7.5 |
|---------|-------------|

材料データ

| | | | |
|-------------|----------|---|----|
| 基本材質 | ポリカーボネート | 色 | 黒色 |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |