

## VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VSPC モデルシリーズの差し込み式アレスタのインターロック機構は、強い振動条件下での信頼性と改善された永久接触を提供します。

## 一般注文データ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | Fastening element, Latches |
| 注文番号       | <a href="#">1317340000</a> |
| 種別         | VSPC LOCKING CLIP          |
| GTIN (EAN) | 4050118121179              |
| 数量         | 100 items                  |

## VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 7.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.2953 inch |
| 高さ   | 13 mm  | 高さ (インチ)  | 0.5118 inch |
| 幅    | 17 mm  | 幅 (インチ)   | 0.6693 inch |
| 正味重量 | 1.34 g |           |             |

## 温度

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 保管温度 | -40 °C...85 °C | 周囲温度 | -40 °C...70 °C |
| 動作温度 | -40 °C...70 °C |      |                |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般データ

|             |      |       |              |
|-------------|------|-------|--------------|
| 光学機能表示      | 該当なし | セグメント | 測定 - 監視 - 設定 |
| バージョン       | ラッチ  | 設計    | その他          |
| UL 94 可燃性等級 | V-0  | 色     | 黄色           |
| 保護度合い       | IP20 |       |              |

## 公称データIEC/EN

|          |     |
|----------|-----|
| シグナリング接点 | いいえ |
|----------|-----|

## 一般データ

|       |      |   |    |
|-------|------|---|----|
| 保護度合い | IP20 | 色 | 黄色 |
|-------|------|---|----|

## 接続データ

|      |          |
|------|----------|
| 接続方式 | プラグ/ソケット |
|------|----------|

## 定格IECEX/ATEX/cUL

|         |  |
|---------|--|
| cUL 証明書 | cUL Certificate - pdf/<br>VSPC.PDF (application/<br>pdf) |
|---------|--|

## 保証

|      |     |
|------|-----|
| 時間間隔 | 5 年 |
|------|-----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000943    | ETIM 9.0    | EC000943    |
| ETIM 10.0   | EC000943    | ECLASS 14.0 | 27-17-15-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-17-15-01 |             |             |

**VSPC LOCKING CLIP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

Circuit diagram