

## AP 80 D OR 2000


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル（異形材）を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | エンドプレート, RS 80 橙色, エンドプレート直接<br>取り付け両側, 幅: 17 mm |
| 注文番号       | <a href="#">1324360000</a>                       |
| 種別         | AP 80 D OR 2000                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190094898                                    |
| 数量         | 20 items   |

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 16.9 mm | 奥行き (インチ) | 0.6654 inch |
| 高さ   | 86.4 mm | 高さ (インチ)  | 3.4016 inch |
| 幅    | 17 mm   | 幅 (インチ)   | 0.6693 inch |
| 正味重量 | 7 g     |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 材質データ

|             |       |              |           |
|-------------|-------|--------------|-----------|
| UL 94 可燃性等級 | V-0   | 絶縁材          | PA 66     |
| 絶縁材グループ     | I     | 表面仕上         | 未処理       |
| 基本材質        | PA 66 | 比較追跡指数 (CTI) | 600 ≤ CTI |

## 一般データ

色 橙色  
カラーチャート (類似) RAL 2000  
保護度合い IP20がインストール済み  
封止オプション いいえ

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |



AP 80 D OR 2000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

DIRECT MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)



## AP 80 D OR 2000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## RS 80 - プロファイルハウジング



RS 80プロファイルは、取り付けレールと壁掛けの両方が可能であるため、幅広い取り付けオプションをご用意しています。これにより、空間的な条件と要件に柔軟に適合できるようになります。特に重いコンポーネントの場合は、追加のロックフィートを使用して安定性を向上させることができます。

RS80プロファイルのもう1つの利点は、サイズに合わせて個別にカットできる点です。これにより、必要に応じてシステムを正確に設計する自由が得られます。

## 一般注文データ

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 種別         | LKSC M2,9X13VZ             | バージョン           |
| 注文番号       | <a href="#">4011200000</a> | アクセサリ, クロスヘッドネジ |
| GTIN (EAN) | 4032248415014              |                 |
| 数量         | 100 ST                     |                 |