

**HDC IP68 24B COVER CS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

**一般注文データ**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | , 極数: 0, 設置サイズ: 8          |
| 注文番号       | <a href="#">1324500000</a> |
| 種別         | HDC IP68 24B COVER CS      |
| GTIN (EAN) | 4050118128772              |
| 数量         | 1 items                    |

## HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |       |
|------|-------|
| 正味重量 | 210 g |
|------|-------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般データ

|       |      |         |                 |
|-------|------|---------|-----------------|
| 極数    | 0    | ハウジング設計 | カバー             |
| 設置サイズ | 8    | 色       | 黒色 (RAL 9005相当) |
| 表面仕上  | 粉体塗装 | ハロゲン不使用 | false           |
| BG    | 8    | 保護度合い   | IP68, 勘合状態      |

## バージョン

|         |          |              |          |
|---------|----------|--------------|----------|
| カバー     | カバー付き    | 側方ケーブル取り入れ口数 | 0        |
| ハウジング設計 | カバー      | ロックシステム設計    | ねじ       |
| 設置サイズ   | 8        | ケーブル導入口      | いいえ      |
| シーリング   | シリコーンラバー | 色 (RAL)      | RAL 9005 |
| BG      | 8        |              |          |

## 一般データ

|           |             |           |      |
|-----------|-------------|-----------|------|
| ハウジング主要材質 | ダイカストアルミニウム | 表面仕上      | 粉体塗装 |
| 保護度合い     | IP68, 勘合状態  | EMC ハウジング | はい   |

## 分類


|             |             |              |             |
|-------------|-------------|--------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0     | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECCLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |              |             |

**HDC IP68 24B COVER CS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



**HDC IP68 24B COVER CS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### 隔壁ハウジング



RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

### 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HDC IP68 HP 24B A          | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1120040000</a> | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態, |
| GTIN (EAN) | 4032248901418              | 隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準                       |
| 数量         | 1 ST                       |  |