

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	信号接点对应加圧ツール, 4インデントクリンプ
注文番号	<a href="#">1203960000</a>
種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 2
GTIN (EAN)	4050118000764
数量	1 items

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	175 mm	長さ (インチ)	6.8898 inch
正味重量	478 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## 技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
-------	------------------

## ツールデータクリッピング

フェルール断面積、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	フェルール断面積、最小	0.14 mm <sup>2</sup>
クリップタイプ/プロファイル	4インデントクリップ		

## 接点の説明

接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大 AWG	AWG 13
導体横断面、最小 AWG	AWG 28		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 2 mm




M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1170250000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962211	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1170260000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962099	
数量	50 ST	

## 1.5 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1	バージョン
注文番号	<a href="#">1170220000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962204	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-1.5-56-1.0	バージョン
注文番号	<a href="#">1170240000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962150	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-1.5-14-56	バージョン
注文番号	<a href="#">1170230000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962129	
数量	50 ST	

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## 1 mm



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。  
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

種別	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1170170000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962310	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	バージョン
注文番号	<a href="#">1170150000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248961108	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	バージョン
注文番号	<a href="#">1170140000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962235	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1170210000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962174	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	バージョン
注文番号	<a href="#">1170180000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962075	
数量	50 ST	
種別	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	バージョン
注文番号	<a href="#">1995860000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248926152	
数量	50 ST	