

HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

高分子ポリマー製光ファイバー (POF) の光ファイバーケーブル接点処理対応のクリンプおよびシールド除去ツール

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | プレスツール |
| 注文番号 | 1208870000 |
| 種別 | HTX-IE-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248990269 |
| 数量 | 1 items |

HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|---------|-------------|
| 幅 | 220 mm | 幅 (インチ) | 8.6614 inch |
| 正味重量 | 645 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

技術データ

| | | | |
|------|---------|-------|------------------|
| 項目説明 | (1)圧着工具 | バージョン | 機械式、交換可能なインサートなし |
|------|---------|-------|------------------|

接点の説明

| | |
|-------|-------------------|
| 接点タイプ | 厚さ1 mmの高分子光ファイバー用 |
|-------|-------------------|

重要なメモ

| | |
|------|--|
| 製品情報 | <p>HTX_IE_POF</p> <ul style="list-style-type: none">SC-RJ プラグの処理手順全体をひとつのツールのみで処理厚さ 1mm のポリマー光ファイバー加工対応、特に PROFINET および イーサネット / IP (インターネットプロトコル) SC-RJ コネクタ対応二重ポリマ光ファイバーの被覆剥き対応プラグのクリンプおよびポリマ光ファイバーのカットを、ひとつのプロセスで実施可能カット面は追加の研磨が不必要SC-RJ プラグの正確な位置決め対応の場所検出装置人間工学的な形状のハンドル高い再現性15,000 件以上の動作をテスト済み <p>IP67 コネクタを終了するには、次の 3 つの手順を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none">1) ポリマ光ファイバーケーブルの被覆を剥がします2) クリンプとカットをします3) ケーブル負荷解放部品をクリンプします |
|------|--|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

図面



HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 特殊絶縁材使用の細線仕様の高強度導体対応
- 工業用の高品質被覆剥き (航空機産業の要求事項に準拠)
- 特殊な刃の形状は、特殊種別の絶縁材および導体構成の被覆剥きが可能
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 交換可能な絶縁ユニットによる高い汎用性
- 被覆剥きの成果は正確に何度も繰り返して再現されます
- 導体への損傷無し
- 堅固な形状による、長期間にわたって信頼性の高いツール
- 統合切断機能

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 種別 | MULTI-STRIPAX IE-POF | バージョン |
| 注文番号 | 1208880000 | ツール、ストリッピングおよび切削工具 |
| GTIN (EAN) | 4032248990276 | |
| 数量 | 1 ST | |

はさみ



ワイドミュラーは、銅やアルミニウム製ケーブル切断のスペシャリストです。直接力をかけられる小型断面積対応カッターから、大型直径対応カッターまで、幅広い製品群を取り揃えています。機械的操作および特別設計カッターの形状により、必要な労力を最小限に抑えることができます。

ワイドミュラーは、その幅広い切断製品群により、プロフェッショナルなケーブル加工に対応するすべての基準を満たします。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | SCISSORS KEVLAR | バージョン |
| 注文番号 | 1208910000 | Electrician's scissors |
| GTIN (EAN) | 4032248990085 | |
| 数量 | 1 ST | |