

SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

電源電圧の供給と分配を個別に行うための電源アダプタ
モジュール：ACT20 シリーズ / MICROSERIES 信号コン
バータ対応。

22.5/6.1 mm 幅の電源 電圧供給モジュールは、アナログ
信号コンバータのすぐ隣に取り付けられています。その
後、24 VDC 電源電圧は任意でCH20M (ACT20 シリーズ)
レールバス経由でビルディングシールドされるか、差し
込み式 ZQV 4N (MICROSERIES) 渡り配線コネクタを使用
して単純にビルディングシールドされます。

また、CH20 バスマウントプロファイルに取り付け装置の
障害を検出する機能もあります。

エラーや障害が発生した場合、統合ステータス
レーは外部コントローラに共通のアラームを送信しま
す。ACT20-Feed-In-PRO-S また、ふたつの電源ユニット
(一次およびバックアップ電源として) を、ACT20 フィー
ドイン PRO-S に接続できます。CH20 バス取り付けプロ
ファイルに取り付けられたふたつのフィードインモ
ジュールは、100 % の冗長電源を保証します。

電源 電圧供給およびエラーメッセージのステータスを表
示する 3 つの LED が使用されます。

ACT20M-Feed-In PRO は、防爆エリア zone2 / Division2
アプリケーションでも使用できます。

一般注文データ

バージョン	取付レールバスシステム, サンプルセット, OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M, 幅: 25.1 mm
注文番号	1335140000
種別	SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
GTIN (EAN)	4050118138375
数量	1 items

SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	250 mm	奥行き (インチ)	9.8425 inch
高さ	6.2 mm	高さ (インチ)	0.2441 inch
幅	25.1 mm	幅 (インチ)	0.9882 inch
長さ	250 mm	長さ (インチ)	9.8425 inch
正味重量	47.21 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

保護度合い	IP20がインストール済み	取り付けレール	TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, バスプロファイル経由
-------	---------------	---------	-------------------------------------

材料データ

色	黒色	カラーチャート (類似)	RAL 9011
UL 94 可燃性等級	V-0		

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	表面仕上	未処理
基本材質	プラスチック		

一般データ

色	黒色	保護度合い	IP20がインストール済み
取り付けレール	TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, バスプロファイル経由	カラーチャート (類似)	RAL 9011

システムパラメータ

金塗膜厚さ、最小	0.5 µm	金皮膜厚さ、最大	0.8 µm
銅塗膜厚さ、最小	0.7 µm	通電容量、最大回路経路 (合計電流)	25 A
DIN EN 60664に準拠したACバスレール 63 V		UL840準拠の電圧ACバスレール、C22.230 V	
電圧、最大		番号14.5、最大	

分類

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		



SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

set consists of:



SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネットワーク互換の電流測定変換器 ACT20C



ACT20C シリーズは、連続プロセスを有するアプリケーション対応で特別開発されました。診断、装置、およびプロセス情報の継続モニタリング(「条件の監視」)を可能にします。

複数の ACT20C コンポーネント形状は、ACT20C イーサネットゲートウェイ、通信対応 ACT20C シグナルコンバータ、および ACT20C バス接続部端子からなる配置を形成します。

一般注文データ

種別	ACT20C-LBT-10	バージョン
注文番号	1510340000	ACT20Cステーション用バス終端端子、入力 : 0...40/50/60 A、出力 :
GTIN (EAN)	4050118319491	パルス
数量	1 ST	