

## ADAP M40-M32-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟性と汎用性を提供します。

## 一般注文データ

バージョン	ADAP (KlipponExアダプタ), アダプター, ストレート, M 40, M 32, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">1262800000</a>
種別	ADAP M40-M32-W
GTIN (EAN)	4050118088687
数量	9 items

## ADAP M40-M32-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

幅	55.5 mm	幅 (インチ)	2.185 inch
長さ	22 mm	長さ (インチ)	0.8661 inch
正味重量	114.4 g		

## 温度

動作温度 -50 °C...120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

## 一般的情報

O リング	シリコーン	締付けトルク	80 Nm
シリコーン	はい	動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
AF サイズ 1	50 mm	保護度合い	IP66
ケーブルグランド	M 40	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
外付スレッド	M 40	内付スレッド	M 32
ねじ山長さ	16 mm	防爆タイプ	Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造
インストールのガイドライン	組立指示を参照		

## 証明書番号ケーブルグランド

識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号 (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

## 分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06

作成日 13.03.2026 09:50:57 MEZ

カタログステータス / 図面



## ADAP M40-M32-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M40 MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1737030000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 40, 5 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956509	鍮、ニッケルメッキ
数量	50 ST	

## ナイロン製フラットワッシャー - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M40-W	バージョン
注文番号	<a href="#">1185640000</a>	閉鎖状態, M 40, ナイロン6
GTIN (EAN)	4050118078336	
数量	50 ST	