

IE-FSMZ2LY0020MLD0LD0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

組立済 IE ケーブル、光ファイバー

一般注文データ

バージョン	組立済パッチケーブル、クロスオーバー, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 20 m
注文番号	1433950200
種別	IE-FSMZ2LY0020MLD0LD0-X
GTIN (EAN)	4050118694239
数量	1 items

IE-FSMZ2LY0020MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

長さ	20 m	長さ (インチ)	787.4016 inch
正味重量	146.08 g		

温度

保管温度	-25 °C...75 °C	動作温度	-5 °C...75 °C
取り付け温度	-5 °C...50 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブル構造

シース直径	3*6 mm	シースカラー	黄色
標準形状	I-V (ZN) Y	シース素材	LSZH
ケーブル配置	ZIPCORD	一次被覆	245.00 µm
コアの直径	9 µm		

プラグ

プラグ右	LC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし	左プラグ	LC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---	------	---

プラグ、右

プラグ右	LC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---

プラグ、左

左プラグ	LC-Duplex, IP20, オス型 接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールドなし
------	---

光ファイバ

ファイバーの種類	シングルモード, OS1
----------	--------------

分類

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		


IE-FSMZ2LY0020MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

詳細図面



IE-FSMZ2LY0020MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**V0 material**

スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカーです。導体取り付け後でも、マークを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカーの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカーでも簡単に設置できます。

利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカーです。
- 導線の断面積が 16.0 mm²より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

一般注文データ

種別	VT SF 5/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	1689470001	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190872571	色
数量	160 ST	
種別	VT SF 6/21 MC NE WS V0	バージョン
注文番号	1730560001	SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白
GTIN (EAN)	4008190954611	色
数量	160 ST	