KTB RNHD XX7420 S4E R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







Abbildung ähnlich

統合、拡張、カスタマイズ: あらゆるアプリケーション に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。雨よけカバー

雨の多い地域や直射日光の強い場所などに設置する場合は、雨よけカバーを使用すると、エンクロージャー保護の理想的な保護等級を追加できます。

一般注文データ

パージョン	Klippon TB (Terminal Box), レインフード, 高さ: 55.9 mm, 幅: 745 mm, 深さ: 211.2 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4404(316L), 電解研磨仕 上. 銀色
注文番号	<u>1314340000</u>
種別	KTB RNHD XX7420 S4E R
GTIN (EAN)	4050118117615
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

KTB RNHD XX7420 S4E R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
				
深さ - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	211.2 mm	奥行き(インチ)	8.3149 inch	
高さ	55.9 mm	高さ (インチ)	2.2008 inch	
届	745 mm	幅(インチ)	29.3306 inch	
E味重量	3260 g			
温度			,	
動作温度				
環境製品コンプライアン	 /ス		1	
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	- 準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHo	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
アクセサリに関する一般	没情報			
表面仕上	電解研磨仕上	基本材質	ステンレススチール	
			1.4404 (316L)	
一般な情報				
表面仕上 	電解研磨仕上	基本材質	ステンレススチール	
			1.4404 (316L)	
分類				
ETIM 6.0	EC000744	ETIM 7.0	FC000744	
			EC000744	
TIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744 27-18-24-05	
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 9.0		
CLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-24-05	
ECLASS 11.0	27-18-24-05	ECLASS 12.0	27-18-24-05	
ECLASS 13.0	27-18-24-05	ECLASS 14.0	27-18-24-05	
ECLASS 15.0	27-18-24-05			

カタログステータス / 図面 2