
PM 2.7/2.6 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





一般注文データ

| バージョン | OMNIMATE信号 – シリーズPM, プッシャー マーカー, 2.7 x 2.6 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmueller, 黄色 |
|------------|---|
| 注文番号 | <u>1435010000</u> |
| 種別 | PM 2.7/2.6 MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4050118239768 |
| 数量 | 960 items |

カタログステータス / 図面 1

PM 2.7/2.6 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

0.1024 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| _ | 40 | _ |
|------------------|------|----|
| 7 . | 三ツ | J |
| / = \ | mar. | ٠, |

| ROHS | 適合 | | |
|-------|--------|---------|-------------|
| 寸法と重量 | | | |
| | | | |
| 高さ | 2.7 mm | 高さ(インチ) | 0.1063 inch |

幅 (インチ)

| 幅 | 2.6 mm |
|------|--------|
| 正味重量 | 0.11 a |

温度

動作温度範囲 -40...100 ℃

環境製品コンプライアンス

| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | |
|----------------|-------------------------|------------------|
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート | 0.001 kg CO2 eq. |

一般データ

| 幅 | 2.6 mm | | |
|-----------------|---|--|--|
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | | |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C | | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | | |
| 色 | 黄色 | | |
| ハロゲン | はい | | |
| 基本材質 | ポリアミド66 | | |
| 印刷文字 | 中立 | | |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard | | |
| 推奨業種 | 機器メーカー | | |
| 互換性を有するプリンター | PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2 | | |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = Pusher markers | | |
| 動作温度範囲 | -40100 °C | | |
| 用途/製造元 | Weidmueller | | |

コネクタマーカー

| ピッチ (mm) (P) | 3.50 mm | |
|--------------|---------|--|

分類

| ETIM 6.0 | EC000761 | ETIM 7.0 | EC000761 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

カタログステータス / 図面 2



図面

PM 2.7/2.6 MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



図面

