

HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPowerハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

バージョン	, 極数: 0, 設置サイズ: 8
注文番号	1324500000
種別	HDC IP68 24B COVER CS
GTIN (EAN)	4050118128772
数量	1 items

HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 210 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

極数	0	ハウジング設計	カバー
設置サイズ	8	色	黒色 (RAL 9005相当)
ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム	表面仕上	粉体塗装
ハロゲン不使用	false	EMC ハウジング	はい
BG	8	保護度合い	IP68, 勘合状態

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	none	カバー	カバー付き
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	カバー
ロックシステム設計	ねじ	設置サイズ	8
ケーブル導入口	いいえ	シーリング	シリコンラバー
色 (RAL)	RAL 9005	BG	8

一般データ

表面仕上 粉体塗装 保護度合い IP68, 勘合状態

分類


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

隔壁ハウジング



RockStar® HighPower ハウジングは、高強度アルミニウム鋳造で、継続的な最適化により、過酷な環境条件に対する完全な保護を提供します。複数パートハウジングを使用すると、作業プロセスをワークフローの最終段階まで検査できます。

一般注文データ

種別	HDC IP68 HP 24B A	バージョン
注文番号	1120040000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP68, IP69, 勘合状態,
GTIN (EAN)	4032248901418	隔壁ハウジング, クランプヨークねじ接続, 標準
数量	1 ST	