

## CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

特注のみ



- 自動被覆剥きおよびクランプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクランプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

バージョン	自動ストリッパーとクランパー
注文番号	<a href="#">1476920000</a>
種別	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
数量	1 items

## CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	420 mm	奥行き (インチ)	16.5354 inch
高さ	425 mm	高さ (インチ)	16.7323 inch
幅	470 mm	幅 (インチ)	18.5039 inch
正味重量	38000 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠  
REACH SVHC Lead 7439-92-1




## PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	0.34 ~ 4 mm <sup>2</sup> (~ AWG 22 - 12)	ドライブ	電空
パルス時間	約1.5 s	クリンプ	四重圧着
フェルール断面積、最大	4 mm <sup>2</sup>	フェルール断面積、最小	0.34 mm <sup>2</sup>
クリンプ長さ	6/8/10/12 mm	消耗品	ルーズケーブルプラグ, プラスチックカラー付属
ワイヤエンドフェルールの長さ	12/14/16/18 mm	圧縮空気接続	5 bar
電氣的接続	100-240 V / 50/65 Hz		

## 分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

図面



## CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## アクセサリ / 交換部品



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

## 一般注文データ

種別	SOT 1,0 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1477050000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283877	
数量	1 ST	
種別	SOT 2,5 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1477040000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283860	
数量	1 ST	
種別	URS 0.34 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1550340000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118357110	
数量	1 ST	
種別	URS 4.0 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1550250000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118356946	
数量	1 ST	
種別	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1476900000</a>	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283655	
数量	1 ST	
種別	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1476850000</a>	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283709	
数量	1 ST	
種別	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1476870000</a>	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283723	
数量	1 ST	
種別	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1476880000</a>	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283587	
数量	1 ST	
種別	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1476890000</a>	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283747	
数量	1 ST	
種別	LIFI 1.0 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1550370000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118356878	
数量	1 ST	

## CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	LIFI 2.5 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1550350000</a>	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118356861	
数量	1 ST	
種別	AIMESA V	バージョン
注文番号	<a href="#">9050180000</a>	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190343378	
数量	1 ST	