

VPLI/4,0-6,0


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色
注文番号	1491480000
種別	VPLI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301359
数量	100 items

VPLI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 1.39 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません


コネクタ

導体断面、最大	6 mm ²	導体断面、最小	4 mm ²
導体断面	6 mm ²	絶縁	完全断熱
材質 / プラスチック	PA	長さ 1 (l1)	21.2 mm
識別色	黄色	軸の内径 (d1)	3.6 mm
長さ 2 (l2)	7 mm	カラーの内径 (d4)	5.4 mm

分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

図面



Crimping tools



- 絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可
 - 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 - DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 楕円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	