INLAY SFX-M 11/60



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





MetalliCards は幅広いラベル表示要件を満たし、アルミニ ウムまたはステンレススチールでご用意しています。ク ロムコーティングされたアルミニウム製タグは、特に多 色印刷とは対照的に、さまざまなアプリケーションに適 した安価な代替品です。技術要求の厳しい化学・プロセ ス業界では、卓越した抵抗特性を持つステンレススチー ルの MetalliCard を使用すれば安全です。このフォーマッ トは、システム識別スペクトル全体のニーズに対応しま す。小型機器やプレート種別に関係なく、高品質のマー キング処理が可能です。MetalliCard は、最適な設置の 特性も提供します。MetalliCard は、さまざまな次の固定 オプションのおかげで総合的に使用できます。タグホル ダーまたはレールを使用したボンディング、リベット、 またはステンレススチールケーブルストラップと組み合 わせたリベットが挙げられます。SFX-M での特殊パンチ は、スチールケーブルストラップを使用可能です。カス タム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、 当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送 りください。

一般注文データ

注文番号	1341110000
種別	INLAY SFX-M 11/60
GTIN (EAN)	4050118145601
数量	1 items

1

INLAY SFX-M 11/60



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
	'		
深さ こうしゅう	120 mm	奥行き(インチ)	4.7244 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
	76 mm	幅(インチ)	2.9921 inch
E味重量	76 g		
環境製品コンプライアン	/ ス		
loHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCに	は含まれていません	
一般データ			
(n° >2 - >)	- 一本学のナリゲ	# =	70
バージョン	5標識のホルダー	·····································	76 mm
分類 			
TIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
TIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
TIM 10.0	EC001675	ECLASS 9.0	19-14-92-90
CLASS 9.1	19-14-92-90	ECLASS 10.0	19-14-92-90
CLASS 11.0	19-14-90-90	ECLASS 12.0	19-14-90-90
CLASS 13.0	19-14-90-90	ECLASS 14.0	19-14-90-90
CLASS 15.0	19-14-90-90		

カタログステータス / 図面 2

INLAY SFX-M 11/60



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

SFX-M 11/60



MetalliCards は幅広いラベル表示要件を満たし、アルミニ ウムまたはステンレススチールでご用意しています。ク ロムコーティングされたアルミニウム製タグは、特に多 色印刷とは対照的に、さまざまなアプリケーションに適 した安価な代替品です。技術要求の厳しい化学・プロセ ス業界では、卓越した抵抗特性を持つステンレススチー ルの MetalliCard を使用すれば安全です。このフォーマッ トは、システム識別スペクトル全体のニーズに対応しま す。小型機器やプレート種別に関係なく、高品質のマー キング処理が可能です。MetalliCard は、最適な設置の 特性も提供します。MetalliCard は、さまざまな次の固定 オプションのおかげで総合的に使用できます。タグホルダーまたはレールを使用したボンディング、リベット、 またはステンレススチールケーブルストラップと組み合 わせたリベットが挙げられます。SFX-M での特殊パンチは、スチールケーブルストラップを使用可能です。カス タム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、 当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送 りください。

一般注文データ

1301-20	•	
種別	SFX-M 11/60 AL	バージョン
注文番号	<u>1327780000</u>	MetalliCard, 導体およびケープルマーカー, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm,
GTIN (EAN)	4050118132649	銀色
数量	50 ST	
種別	SFX-M 11/60 ST	バージョン
注文番号	1327790000	MetalliCard, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm,
GTIN (EAN)	4050118132656	銀色
数量	50 ST	

カタログステータス / 図面 3