

## ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| バージョン      | 120mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ |
| 注文番号       | <a href="#">1502700000</a>  |
| 種別         | ES APG 80 HEX 120           |
| GTIN (EAN) | 4050118310931               |
| 数量         | 1 items                     |

## ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

|      |       |
|------|-------|
| 正味重量 | 322 g |
|------|-------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## クリンプインサート

|         |     |            |       |
|---------|-----|------------|-------|
| 識別番号    | 20  | クリンプ幅      | 10 mm |
| クリンプ断面銅 | 120 | クリンプ幅 (mm) | 10    |

## ツールデータクリンピング

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| クリンプタイプ/プロファイル | 六角クリンプ                 |
| ケーブルラグ断面積      | 公称 120 mm <sup>2</sup> |

## 接点の説明

|             |                     |              |     |
|-------------|---------------------|--------------|-----|
| 導体直径、最大、AWG | 4/0                 | 導体横断面、最小、AWG | 4/0 |
| クリンプ範囲、最大   | 120 mm <sup>2</sup> |              |     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

120 mm<sup>2</sup>120 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | KRN-M8/-120                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1495790000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305401              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KRN-M10/-120               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1495650000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305289              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KRN-M12/-120               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1495670000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305258              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KRN-M14/-120               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1495800000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305616              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KRN-M16/-120               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1495680000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305272              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KRN-M20/-120               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1495690000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305524              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KRN-M6/-120 S              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494410000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304060              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 種別         | KRN-M8/-120 S              | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494420000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304077              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 種別         | KRN-M10/-120 S             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494920000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304626              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 種別         | KRN-M12/-120 S             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494930000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304602              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |

## ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | KWN-M8/-120 90             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494680000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304343              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KWN-M10/-120 90            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494450000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304084              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KWN-M12/-120 90            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494470000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304091              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KWN-M16/-120 90            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494480000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304312              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KWN-M8/-120 45             | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1496390000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305999              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KWN-M10/-120 45            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1496400000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306224              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KWN-M12/-120 45            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1496410000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306057              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KWN-M16/-120 45            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1496420000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306118              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | VSTN/-120                  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494780000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , なし                  |
| GTIN (EAN) | 4050118304282              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KP-M8/-120                 | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1498480000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN) | 4050118307900              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | KP-M10/-120                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1498240000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN) | 4050118307368              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | KP-M12/-120                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1498250000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN) | 4050118307627              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | KP-M14/-120                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1498490000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN) | 4050118307771              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |

## ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | KP-M16/-120                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1498270000</a> | ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>                          |
| GTIN (EAN) | 4050118307580              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | KP-M20/-120                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1498280000</a> | ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>                          |
| GTIN (EAN) | 4050118307702              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | KWPN-M10/-120 90           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1497750000</a> | ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>                          |
| GTIN (EAN) | 4050118307061              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KWPN-M12/-120 90           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1497760000</a> | ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>                          |
| GTIN (EAN) | 4050118307184              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KWPN-M16/120 90            | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1497770000</a> | ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>                          |
| GTIN (EAN) | 4050118307030              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KWPN-M20/-120 90           | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1497780000</a> | ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>                          |
| GTIN (EAN) | 4050118307191              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | VPN/-120                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1498690000</a> | ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118307795              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KQN-M8/-120                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1493320000</a> | ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>                          |
| GTIN (EAN) | 4050118303186              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KQN-M10/-120               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1493330000</a> | ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>                          |
| GTIN (EAN) | 4050118303070              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KQN-M12/-120               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1493340000</a> | ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>                          |
| GTIN (EAN) | 4050118302998              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KQN-M16/-120               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1493350000</a> | ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>                          |
| GTIN (EAN) | 4050118303100              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | KQN-M20/-120               | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1493360000</a> | ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup>                          |
| GTIN (EAN) | 4050118303063              |  |
| 数量         | 25 ST                      |  |
| 種別         | VPLN/-120                  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1492960000</a> | ケーブルラグ、終端,120 mm <sup>2</sup> ,120 mm <sup>2</sup> ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302936              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |

**ES APG 80 HEX 120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | VSTN/120                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1493110000</a> | ケーブルラグ、終端, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302813              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |