

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きて、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

一般注文データ

バージョン	ツール, 自動ストリッパー
注文番号	1534740000
種別	POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN)	4050118338409
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2025-12-30T00:00:00+01:00

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	230 mm	奥行き (インチ)	9.0551 inch
高さ	520 mm	高さ (インチ)	20.4724 inch
幅	254 mm	幅 (インチ)	10 inch
正味重量	17000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

自動被覆剥き

ドライブ	電空	パルス時間	約3 s
プルオフ長	20 - 120 mm	圧縮空気接続	5 ~ 5.5 bar
電氣的接続	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	最大解体長さ	120 mm
最大解体面積	11.90	インサート長さ	80 mm
最小解体長さ	25 mm	最小解体面積	3.5 mm

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com




POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、Cl.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きて、絶縁物が配線端に残留
- ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

一般注文データ

種別	AIMESA VRM 0,55	バージョン
注文番号	2007320000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392685	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 0,78	バージョン
注文番号	2007330000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392692	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 1,13	バージョン
注文番号	2007340000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392814	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 1,65	バージョン
注文番号	2007350000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392746	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 2,09	バージョン
注文番号	1120920000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4032248901869	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 2,53	バージョン
注文番号	2007360000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392562	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 3,01	バージョン
注文番号	2007370000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392555	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 3,49	バージョン
注文番号	2007380000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392753	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 4,37	バージョン
注文番号	2007390000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392807	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 6,20	バージョン
注文番号	1120910000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4032248901920	
数量	1 ST	

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	4-FOLD BLADE PS AM 12	バージョン
注文番号	2819820000	自動機器, カッターセット
GTIN (EAN)	4064675343363	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 0,55	バージョン
注文番号	2007320000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392685	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 0,78	バージョン
注文番号	2007330000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392692	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 1,13	バージョン
注文番号	2007340000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392814	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 1,65	バージョン
注文番号	2007350000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392746	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 2,09	バージョン
注文番号	1120920000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4032248901869	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 2,53	バージョン
注文番号	2007360000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392562	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 3,01	バージョン
注文番号	2007370000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392555	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 3,49	バージョン
注文番号	2007380000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392753	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 4,37	バージョン
注文番号	2007390000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392807	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 6,20	バージョン
注文番号	1120910000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4032248901920	
数量	1 ST	
種別	4-FOLD BLADE PS AM 12	バージョン
注文番号	2819820000	自動機器, カッターセット
GTIN (EAN)	4064675343363	
数量	1 ST	