

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







一般注文データ

バージョン	端子台マーカー, マーカーの挿入, 29 x 8 mm, 白色
注文番号	<u>1546940000</u>
種別	THM ESO 8/29 P WS
GTIN (EAN)	4050118352191
数量	2500 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
Pollo	\ * ^				
ROHS	週台	適合			
寸法と重量					
高さ	29 mm	高さ(インチ)	1.1417 inch		
幅	8 mm	幅(インチ)	0.315 inch		
正味重量	0.06 g				
環境製品コンプライアン	ス				
	White of the last				
RoHS 対応状況		準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
一般データ					
印刷の配置	水平および垂直	幅	8 mm		
色	白色	ハロゲン	いいえ		
基本材質	ポリエステル、PVCフリー	印刷文字	非搭載		
ロールあたりの数	2500				
分類					
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761		
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761		
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37		
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37		
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01		
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01		
ECLASS 15.0	27-28-11-01				

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

WKM インレイタグ



WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカーは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKM ケーブル使用時の利点

- リューションです。WKM ケーブル使用時の利点 • 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエステル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせること で、環境への影響を最大限に保護

一般注文データ

種別 WKM 8/30 注文番号 <u>1631910000</u> GTIN (EAN) 4008190206666 数量 50 ST バージョン WKM, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, ワイ ヤーとケーブルマーカー, 透明

作成日 28.11.2025 07:25:12 MEZ

カタログステータス / 図面 4