

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



どのアプリケーションにも最適なツール

Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90 % 以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

バージョン	Bolting tool
注文番号	1389190000
種別	SCREWTY-SW13-DM
GTIN (EAN)	4050118189742
数量	1 items
パッケージ	段ボール箱

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

正味重量 226.26 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ねじ締めツール

トルク設定、最大 1.7 Nm トルク設定、最小 0.5 Nm

重要なメモ

製品情報 同梱品：
• トルクスクリュードライバー 0.5 ~ 1.7 Nm +設定補助
• 交換可能な刃 AF13

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ



トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール

どのアプリケーションにも最適なツール
Screwty

®は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty®を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty®は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです(90%以上)。Screwty®は、従来の1/4インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12とM8の丸型プラグインコネクタ、M12FとM8Fの個別調整対応プラグとソケット、およびM23のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別	SCREWTY SW9	バージョン
注文番号	1254630000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118054194	
数量	1 ST	
種別	SCREWTY SW10	バージョン
注文番号	1254640000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048599	
数量	1 ST	
種別	SCREWTY SW12	バージョン
注文番号	2598970000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118781151	
数量	1 ST	
種別	SCREWTY SW13	バージョン
注文番号	1254650000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051834	
数量	1 ST	
種別	SCREWTY SW15	バージョン
注文番号	1290830000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118084320	
数量	1 ST	
種別	SCREWTY SW17	バージョン
注文番号	1254660000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051841	
数量	1 ST	
種別	SCREWTY SW18	バージョン
注文番号	1254670000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051858	
数量	1 ST	
種別	SCREWTY SW19	バージョン
注文番号	1254680000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048827	
数量	1 ST	