

IE-FC-IP-PWS/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, インサートプレート, シールドなし
注文番号	1450680000
種別	IE-FC-IP-PWS/2D9
GTIN (EAN)	4050118255355
数量	1 items

IE-FC-IP-PWS/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [ULウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E223801

寸法と重量

高さ	23 mm	高さ (インチ)	0.9055 inch
幅	51.5 mm	幅 (インチ)	2.0276 inch
長さ	90.5 mm	長さ (インチ)	3.563 inch
正味重量	13.7 g		

温度

保管温度 動作温度 -40 °C...70 °C
取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77

インサート

信号挿入 D-Sub 9 極 / VGA / HDMI 2 電力挿入、小 1

一般データ

製品種類 インサートプレート, シールドなし 材質 ポリカーボネートPC

一般基準

証明書番号 (cURus) E223801 認証書番号 (DNV) TAA000022B
証明書番号 (CSA) 2000039-80039714

分類

ETIM 8.0 EC000456 ETIM 9.0 EC000456
ETIM 10.0 EC000456 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92


IE-FC-IP-PWS/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



IE-FC-IP-PWS/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-D9-FF	バージョン
注文番号	1450840000	FrontCom, 信号インサートD-Sub, 9極, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118255737	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-D9-FM	バージョン
注文番号	1450850000	FrontCom, 信号インサートD-Sub, 9極, プラグ, ソケットコネクタ
GTIN (EAN)	4050118255713	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-D9-FS	バージョン
注文番号	1450870000	FrontCom, 信号インサートD-Sub, 9極, ソケット/はんだ接続付属
GTIN (EAN)	4050118255393	
数量	1 ST	

電力ソケット (アウトレット)



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-PWS-EU	バージョン
注文番号	1450740000	FrontCom, インサート電力 (小), ソケットコネクタ, EU
GTIN (EAN)	4050118255379	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-PWS-IT	バージョン
注文番号	1450810000	FrontCom, インサート電力 (小), タイプL, ソケットコネクタ, IT, EU
GTIN (EAN)	4050118255720	
数量	1 ST	

IE-FC-IP-PWS/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカ―です。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカ―を付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	バージョン
注文番号	1736181044	ESG, デバイスマーカ― x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	

FrontCom Vario 対応アクセサリ



一般注文データ

種別	IE-FC-PWPC	バージョン
注文番号	1450820000	FrontCom, 接触防止, シングルフレーム
GTIN (EAN)	4050118255584	
数量	1 ST	

スクリ―ドライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリ―ドライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264、ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

IE-FC-IP-PWS/2D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	9009030000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 ST	

信号 - VGA、HDMI、DP



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

種別	IE-FCI-HD 15-FF	バージョン
注文番号	1556290000	FrontCom, VGA結合, 信号インサートVGA/HD15, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118369755	
数量	1 ST	
種別	IE-FCI-HDMI-FF	バージョン
注文番号	2003390000	FrontCom, HDMI結合, 信号インサートHDMI, ソケット/ソケット
GTIN (EAN)	4050118387414	
数量	1 ST	