

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

特注のみ



- ・自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- ・時間節約および効率的な処理
- ・各断面積範囲に容易に調整可能
- ・ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- ・他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	Automatic stripper and crimper
注文番号	1476920000
種別	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
数量	1 items

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	420 mm	奥行き (インチ)	16.5354 inch
高さ	425 mm	高さ (インチ)	16.7323 inch
幅	470 mm	幅 (インチ)	18.5039 inch
正味重量	38000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	0.34 ~ 4 mm ² (~ AWG 22 - 12)	ドライブ	電空
パルス時間	約1.5 s	クリンプ	四重圧着
フェルール断面積、最大.	4 mm ²	フェルール断面積、最小.	0.34 mm ²
クリンプ長さ	6/8/10/12 mm	消耗品	ルーズケーブルラグ、プラスチックカラー付属
ワイヤエンドフェルールの長さ	12/14/16/18 mm	圧縮空気接続	5 bar
電気的接続	100-240 V / 50/65 Hz		

分類




ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリープや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

種別	SOT 1,0 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	1477050000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283877	
数量	1 ST	
種別	SOT 2,5 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	1477040000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283860	
数量	1 ST	
種別	URS 0.34 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	1550340000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118357110	
数量	1 ST	
種別	URS 4.0 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	1550250000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118356946	
数量	1 ST	
種別	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	1476900000	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283655	
数量	1 ST	
種別	HUEHABA 0,5 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	1476850000	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283709	
数量	1 ST	
種別	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	1476870000	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283723	
数量	1 ST	
種別	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	1476880000	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283587	
数量	1 ST	
種別	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	1476890000	アクセサリ, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118283747	
数量	1 ST	
種別	LIFI 1,0 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	1550370000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118356878	
数量	1 ST	

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	LIFI 2.5 CA 100-2.5	バージョン
注文番号	1550350000	自動機器, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118356861	
数量	1 ST	
種別	AIMESA V	バージョン
注文番号	9050180000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190343378	
数量	1 ST	