

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	KSPA (Klipponブランキングプラグ、タイプA) , 閉鎖栓, ストレート, M 63, 17 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1477720000
種別	KSPA M63 BNI
GTIN (EAN)	4050118285666
数量	1 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2023-07-30T00:00:00+02:00
代替製品	VP M63-EX W

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	17 mm	高さ (インチ)	0.6693 inch
長さ	17 mm	長さ (インチ)	0.6693 inch
直径	63 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	16 mm	正味重量	632 g

温度

動作温度	-100 °C...400 °C
------	------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

一般的情報

動作温度範囲、最大	400 °C	動作温度範囲、最小	-100 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	ハロゲンフリー
標準	IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, IEC 60529	衝撃耐性	7 J ATEXバージョン
保護度合い	IP54, IP66	基本材質	真鍮、ニッケルメッキ
シールリングの直径	63.00 mm	外付スレッド	M 63
ねじ山長さ	17 mm	注：保護等級	•すべてのシールプラグのねじピッチは 1.5 mm です。 •指定の IP 定格を取得するには、貫通孔が EN 50262 Table 1 規格に準拠している必要があります。 •適切な方法でシールプラグを固定する必要があります。 •KSPA を取り付ける際は、標準 EN/IEC 60079-1, Section 5.3 準拠の最小連結ねじ回転数を遵守する必要があります。 •NEC/CEC アプリケーションでは、シールプラグがねじ込まれる接続デバイスの「雌型」ねじが、完全に係合したねじの回転を、少なくとも 8 回確認する必要があります。 •取扱説明書は各シールプラグに同封されています。接地前に必ずお読みください。 - シールプラグは、取扱説明書の仕様に従って取り付けする必要があります。 •KSPA のシールプラグを非金属製の安全増防爆 (Ex e) 対応接続デバイスに挿入する場合

技術データ

保護等級 (UL)		Type 4X	コーティング	は、システムの接地回路に 接続する必要があります。 ニッケルめっきした
証明書番号ケーブルグランド				
識別	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb		証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X		承認条件	ATEX, IECEX
分類				
ETIM 8.0	EC000451		ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451		ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05			

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M63 MS	バージョン
注文番号	1737050000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 63, 6 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956523	鍮、ニッケルメッキ
数量	25 ST	

ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWN M63	バージョン
注文番号	1076660000	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 63, ナイ
GTIN (EAN)	4032248838707	ロン6
数量	25 ST	