

## ES APG 80 WM 95


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

バージョン	95mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
注文番号	<a href="#">1502530000</a>
種別	ES APG 80 WM 95
GTIN (EAN)	4050118310566
数量	1 items

## ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 304.48 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クリンプインサート

クリンプ幅 12 mm クリンプ断面銅 95  
クリンプ幅 (mm) 12

## ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル WMクリンプ  
ケーブルラグ断面積 公称 95 mm<sup>2</sup>

## 接点の説明

導体直径、最大. AWG 3/0 導体横断面、最小. AWG 3/0  
クリンプ範囲、最大 95 mm<sup>2</sup>

## 分類


ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282  
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90  
ECLASS 15.0 21-04-90-90

## ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

95 mm<sup>2</sup>

95 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

種別	KRN-M6/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495820000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305531	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495600000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305241	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495610000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305371	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495620000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305265	
数量	25 ST	
種別	KRN-M14/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495780000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305555	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495630000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305326	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1495640000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305319	
数量	25 ST	
種別	KRN-M6/-95 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494430000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303957	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-95 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494890000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304121	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-95 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494900000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304398	
数量	25 ST	

## ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KRN-M12/-95 S	バージョン
注文番号	<a href="#">1494910000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304510	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496080000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305685	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496090000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305692	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496100000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305487	
数量	25 ST	
種別	KWN-M14/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1494670000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304411	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1496110000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305678	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-95 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496340000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305821	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-95 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496350000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306125	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-95 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496370000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305890	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-95 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1496380000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305838	
数量	25 ST	
種別	VSTN/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1494770000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118304220	
数量	50 ST	
種別	KP-M8/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498180000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307498	
数量	50 ST	
種別	KP-M10/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498190000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307603	
数量	50 ST	

## ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KP-M12/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498210000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307610	
数量	50 ST	
種別	KP-M14/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498520000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307863	
数量	50 ST	
種別	KP-M16/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498220000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307719	
数量	50 ST	
種別	KP-M20/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498230000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307634	
数量	50 ST	
種別	KWPN-M8/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497690000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307207	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M10/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497710000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307139	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M12/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497720000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307214	
数量	25 ST	
種別	KWPN-M16/-95 90	バージョン
注文番号	<a href="#">1497730000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307054	
数量	25 ST	
種別	VPN/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1498680000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118307917	
数量	50 ST	
種別	KQN-M8/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1493260000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303162	
数量	25 ST	
種別	KQN-M10/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1493270000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303018	
数量	25 ST	
種別	KQN-M12/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1493280000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302899	
数量	25 ST	
種別	KQN-M16/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1493290000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303025	
数量	25 ST	

## ES APG 80 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	KQN-M20/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1493310000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303407	
数量	25 ST	
種別	KSN/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1492840000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302790	
数量	25 ST	
種別	VPLN/-95	バージョン
注文番号	<a href="#">1492950000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118302622	
数量	50 ST	
種別	VSTN/95	バージョン
注文番号	<a href="#">1493090000</a>	ケーブルラグ、終端,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,なし
GTIN (EAN)	4050118302929	
数量	50 ST	