KLBUE 3-8 SC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ







ワイドミュラーの幅広い KLBÜ シールド接続製品で、細線仕様の自動調整可能なシールド接続を実現し、エラーのない工場稼働が可能になります。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, クランピングヨーク, スチール
注文番号	1692261001
種別	KLBUE 3-8 SC
GTIN (EAN)	4032248032365
数量	10 items

カタログステータス / 図面 1

KLBUE 3-8 SC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量	~= 1		
り広こ主里			,
	26 mm	奥行き(インチ)	1.0236 inch
<u>^^</u> 高さ	18.5 mm	<u>吳1] e(1 フ))</u> 高さ(インチ)	0.7283 inch
同C 幅	14.5 mm	 幅(インチ)	0.5709 inch
取付寸法 – 幅	13.5 mm		10.79 g
	10.0 111111	工业工工	.0.70 g
温度			
/0 签记 庄	05.00 55.00	田田冶在	F 00 40 00
保管温度 連続動作温度、最小	-25 °C55 °C -60 °C	周囲温度 連続動作温度、最大	-5 °C40 °C 130 °C
	-00 C	建凯到下温及、取入	130 C
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHC <i>l</i>		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0.066 kg CO2 e	eq.
クランプ用コンダクタ (定格	接続)		
VIII (VIII)			
被覆剥き長さ	18.5 mm	接続方式	バネ接続
接続数	1		8 mm
<u> </u>	3 mm	接続断面、撚線、最大	8 mm²
接続断面、撚線、最小	3 mm ²	Service of the American Character of the Ame	
 システム仕様			<u>'</u>
バージョン	シールド接続用	エンドカバープレートの要求	いいえ
取り付けレール	取り付けプレート		
全般			
設置アドバイス	直接実装	取り付けレール	取り付けプレート
設員アトバイス	且按天表	取り付けレール	取り刊のプレート
寸法			
ねじ山長さ	5.65 mm	ピッチ (mm) (P)	14.00 mm
材料データ	,		
			'
基本材質	スチール	色	銀色
UL 94 可燃性等級	None		
評価データ			
定格断面	8 mm²		
追加の技術データ			
固定形式	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	設置アドバイス	直接実装
<u> </u>		 取り付け方式	ねじ
	0.0.70	4V > 13 tV > 17 tV	16.0

作成日 05.11.2025 12:09:05 MEZ

カタログステータス / 図面 2



KLBUE 3-8 SC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

データシート

KLBUE 3-8 SC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別 BT 注文番号 <u>17</u> GTIN (EAN) 40

BTWZ KLBUE 1742630000

4008190980764

数量 1 S

バージョン

ツール, 操作ツール

作成日 05.11.2025 12:09:05 MEZ

カタログステータス / 図面 4