

HDC-KIT-HE 48.150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC (ヘビーデューティーコネクタ) キットは、完全なプラグインコネクタを組み立てるための標準キットです。HDC キットは通常、オス型インサート、メス側インサート、プラグハウジング、隔壁ハウジング、およびケーブルランドから構成されます。ワイドミュラーは、測定基準または PG ケーブル入力スレッドを備えた標準コネクタの組み合わせを提供します。導体接続レベルは、ネジ要素として設計されています。すべてのネジ接続には、ワイヤー保護スプリングを備えています。

一般注文データ

バージョン	RockStar® HDCキット-HDCコネクタ、キット、彼は、設置サイズ: 12, 極: 48, ネジ接続, 500 V, 16 A, ダイカストアルミニウム, PG
注文番号	1712550000
種別	HDC-KIT-HE 48.150
GTIN (EAN)	4008190947774
数量	1 items

HDC-KIT-HE 48.150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

寸法と重量

正味重量 1989.68 g

温度

制限温度 -40 °C ... 100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aeee076

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ PG 29
側方ケーブル取り入れ口数 1
ロックシステム設計 エンドロッククランプ、下側
シーリング NBR
BG 12

上部ケーブル取り入れ口数 0
接続方式 ねじ接続
設置サイズ 12
色 (RAL) RAL 7035

一般データ

ハウジング主要材質 ダイカストアルミニウム
保護度合い IP65
EMC ハウジング いいえ

表面仕上 粉体塗装
シリーズ 彼は
ロック素子の材質 ステンレススチール、防錆性

バージョン

接続方式 ねじ接続
導体断面、最大 2.5 mm²
表面仕上 粉体塗装
基本材質 ダイキャストアルミニウム
BG 12

設置サイズ 12
導体断面、最小 0.5 mm²
最大主要接点トルク 0.55 Nm
主要接点最小トルク 0.5 Nm

一般データ

極数 48
設置サイズ 12
基本材質 ダイキャストアルミニウム
定格電圧 (DIN EN 61984) 500 V
BG 12

接続種別 PE ねじ接続
ケーブルグランド PG
シリーズ 彼は
定格電流 (DIN EN 61984) 16 A

HDC-KIT-HE 48.150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-KIT-HE 48.150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

HDC COS



インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

一般注文データ

種別	HDC COS 16	バージョン
注文番号	1431000000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190052706	
数量	1 ST	
種別	HDC COS 24	バージョン
注文番号	1430900000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190077228	
数量	1 ST	
種別	HDC COS 32	バージョン
注文番号	1430800000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190176181	
数量	1 ST	

SPB



インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

一般注文データ

種別	SPB-M 3	バージョン
注文番号	1203600000	HDCコネクタ, アクセサリ, ロックボルト
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	