

## GWDR PG48-NP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| バージョン      | GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シールリング, PG 48, ネオプレン |
| 注文番号       | <a href="#">1719630000</a>                      |
| 種別         | GWDR PG48-NP                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190352899                                   |
| 数量         | 5 items                                         |

## GWDR PG48-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |          |             |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ   | 1.5 mm | 高さ (インチ) | 0.0591 inch |
| 正味重量 | 4 g    |          |             |

## 温度

動作温度 -40 °C... 100 °C

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般的情報

|           |          |           |         |
|-----------|----------|-----------|---------|
| シリコン      | いいえ      | 配線数       | 1       |
| 外径        | 71 mm    | 動作温度範囲、最大 | 100 °C  |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C   | 厚さ        | 1.50 mm |
| ケーブルグランド  | PG 48    | 基本材質      | ネオブレン   |
| シールリングの直径 | 71.00 mm | シーリング     | ネオブレン   |
| 外付スレッド    | PG 48    | 内付スレッド    | PG 48   |
| 内径 D2     | 59.30 mm |           |         |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001181    | ETIM 9.0    | EC001181    |
| ETIM 10.0   | EC001181    | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |             |             |

**GWDR PG48-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

