TMC 9/20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ワイドミュラーの導体およびケーブルマーカーの製品ラインナップは、さまざまなアプリケーションに対応するソリューションをユーザーに提供します。適用範囲は、細径導体から大径ケーブルまで対応しています。一連の製品には、個別タグ付属組み合わせシステム、透明スリーブ、縮み込みスリーブ、マーカーなどがあり、ケーブルストラップで固定できます。

一般注文データ

| バージョン | TM-l, ソケット x 9 mm, PVC, 色: 透明, 導体外径: 10 - 317 mm |
|------------|---|
| 注文番号 | <u>1724790000</u> |
| 種別 | TMC 9/20 |
| GTIN (EAN) | 4008190373238 |
| 数量 | 250 items |

カタログステータス / 図面 1

TMC 9/20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| OHS | 適合 | | | | |
|---|---|------------------------------|-------------|--|--|
| 寸法と重量 | | | | | |
| | | | | | |
| 高さ | 20 mm | 高さ(インチ) | 0.7874 inch | | |
| 幅 | 9 mm | 幅(インチ) | 0.3543 inch | | |
| E味重量 | 0.67 g | | | | |
| 温度 | | | | | |
| 動作温度範囲 | -4080 °C | | | | |
| 環境製品コンプライアン フ | ζ | | | | |
| | 海州 (左 (A +)) | | | | |
| RoHS 対応状況 REACH SVHC | <u>準拠 (免除なし)</u> 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | | | | |
| NEACH SVHC | 0.1Wt%を超える3VFi | U. IWt%を超えるSVHCは含まれていません | | | |
| 一般データ | | | | | |
| アークごとの数 | 50 | 印刷種別 | ニュートラル | | |
| | 9 mm | UL 94 可燃性等級 | V-0 | | |
| | 80 °C | 動作温度範囲、最小 | -40 °C | | |
| | | ハロゲン | いいえ | | |
| | PVC | 印刷文字 | 非搭載 | | |
| <u>を行り員</u> 住奨業種 | 輸送,機械 | 互換性を有するプリンター | 71714% | | |
| 助作温度範囲 | -4080 °C | | | | |
| 導体およびケーブルマーカ | Ե— | | , | | |
| | | | , | | |
| ハロゲン | いいえ | | 150 mm² | | |
| 導体断面、最小 | 16 mm² | 導体外径、最大 | 317 mm | | |
| 導体外径、最小 15/4-7/4-7-18/5-7-18/5-7-18/5-7-18/5-7-18/5-7-18/5-7-18/5-7-18/5-7-18/5-7-18/5-7-18/5-7-18/5-7-18/5-7-18/5-7-1 | 10 mm | 導体外径 | 10 - 317 mm | | |
| 接続配線の断面 | 16 - 150 mm² | | | | |
| 分類 | , | | | | |
| ETIM 6 O | EC001E20 | ETIM 7.0 | EC001520 | | |
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 | | |
| TIM 10.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 | | |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | | |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | | |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | | |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 | | |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | | | |

カタログステータス / 図面 2