

## EA-RING MS/M 75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | EA (接地リング), 接地リング, その他, M 75, 真鍮、ニッケルメッキ |
| 注文番号       | <a href="#">1736550000</a>               |
| 種別         | EA-RING MS/M 75                          |
| GTIN (EAN) | 4008190963668                            |
| 数量         | 10 items                                 |
| 配送ステータス    | 中止                                       |
| 最終注文日      | 2024-08-31T00:00:00+02:00                |

## EA-RING MS/M 75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |          |          |             |
|------|----------|----------|-------------|
| 高さ   | 137.5 mm | 高さ (インチ) | 5.4134 inch |
| 長さ   | 137.5 mm | 長さ (インチ) | 5.4134 inch |
| 正味重量 | 42.7 g   |          |             |

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3 |

## 一般的情報

|             |          |           |            |
|-------------|----------|-----------|------------|
| 外径          | 89 mm    | 厚さ        | 1.50 mm    |
| ケーブルグラウンド   | M 75     | 基本材質      | 真鍮、ニッケルメッキ |
| 外付スレッド      | M 75     | 内径 D2     | 13.50 mm   |
| ギャップ、内部寸法 B | 73.00 mm | 幅、外側の寸法 C | 40.00 mm   |

## 証明書番号ケーブルグラウンド

識別 Ex e II, II 2 GD, EEx d II

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002317    | ETIM 9.0    | EC002317    |
| ETIM 10.0   | EC002317    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

**EA-RING MS/M 75**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

