

HDC KIT HE 06.100 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



HDC(ヘビーデュティーコネクタ)キットは、完全なプラグインコネクタを組み立てるための標準キットです。HDC キットは通常、オス型インサート、メス側インサート、プラグハウジング、隔壁ハウジング、およびケーブルランドから構成されます。

ワイドミュラーは、測定基準または PG ケーブル入力スレッドを備えた標準コネクタの組み合わせを提供します。

導体接続レベルは、ネジ要素として設計されています。すべてのネジ接続には、ワイヤー保護スプリングを備えています。

一般注文データ

バージョン	RockStar® HDCキット-HDCコネクタ、キット、彼は、設置サイズ: 3, 極: 6, ねじ接続, 500 V, 24 A, ダイカストアルミニウム, M 20
注文番号	1802730000
種別	HDC KIT HE 06.100 M
GTIN (EAN)	4032248257348
数量	1 items

HDC KIT HE 06.100 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量 347.68 g

温度

制限温度 -40 °C ... 100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ M 20

接続方式 ねじ接続

色(RAL) RAL 7035

側方ケーブル取り入れ口数 1

設置サイズ 3

BG 3

一般データ

ハウジング主要材質 ダイカストアルミニウム

保護度合い IP65(電源接続時)

ロック素子の材質 ステンレススチール、防錆性

表面仕上

シリーズ

粉体塗装

彼は

バージョン

接続方式 ねじ接続

導体断面、最大 2.5 mm²

表面仕上 粉体塗装

基本材質 ダイキャストアルミニウム

BG 3

設置サイズ

導体断面、最小 0.5 mm²

最大主要接点トルク 0.55 Nm

主要接点最小トルク 0.5 Nm

一般データ

極数 6

設置サイズ 3

基本材質 ダイキャストアルミニウム

定格電圧(DIN EN 61984) 500 V

BG 3

接続種別 PE

ケーブルグランド M 20

シリーズ 彼は

定格電流(DIN EN 61984) 24 A

分類

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ETIM 9.0

ECLASS 14.0

EC002943

27-44-02-92

技術データ

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC KIT HE 06.100 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ**HDC COS**

インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

一般注文データ

種別	HDC COS 16	バージョン
注文番号	1431000000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190052706	
数量	1 ST	
種別	HDC COS 24	バージョン
注文番号	1430900000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190077228	
数量	1 ST	
種別	HDC COS 32	バージョン
注文番号	1430800000	HDCコネクタ, アクセサリ, コード体系
GTIN (EAN)	4008190176181	
数量	1 ST	

SPB

インサートにはさまざまなアクセサリが付属しています。これには、インサート対応コーディング素子が含まれます。

一般注文データ

種別	SPB-M 3	バージョン
注文番号	1203600000	HDCコネクタ, アクセサリ, ロックボルト
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	