### **ZZE ZP2.5/8**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 製品イメージ







当社の WeiCoS システム対応プラグは、すべての異なる接続システムで使用できます。品揃えは、1 極から 10 極までの組立済コネクタと、個別の組立済製品を含みます。これにより、すべてのアプリケーションに対して最大限の柔軟性が確保されます。個別調整されたアクセサリは、環境への影響に対する安全性および保護を高めます。

#### 一般注文データ

バージョン	Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品, 黄色, 30.1 mm
注文番号	<u>1866230000</u>
種別	ZZE ZP2.5/8
GTIN (EAN)	4032248480838
数量	25 items

カタログステータス / 図面

# **ZZE ZP2.5/8**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認				
OHS	適合			
<b>寸法と重量</b>				
<u> </u>	5.62 mm	<u>奥行き(インチ)</u>	0.2213 inch	
高さ	75.9 mm	高さ(インチ)	2.9882 inch	
幅 고마チ目	30.1 mm	幅(インチ)	1.185 inch	
<b>正味重量</b>	3.54 g			
温度				
果管温度 保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
連続動作温度、最小	-50		100	
環境製品コンプライアンス				
	淮州 / 4 『今 t〉 l )			
RoHS 対応状況 REACH SVHC	<u>準拠 (免除なし)</u> 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
NEACH SVIIC	U.IWI%を超えるSVHUは含まれていません 			
システム仕様				
バージョン	ケーブル負荷解放部品			
 全般				
設置アドバイス	直接実装			
材料データ	且以入权		'	
13147 7				
基本材質	PA 66 GF 30	色	黄色	
UL 94 可燃性等級	НВ			
追加の技術データ				
設置アドバイス	直接実装			
<del></del>			,	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

カタログステータス / 図面 2